

Impactis M+ aparat do fali uderzeniowej

Opis produktu:



Aparat do terapii falą uderzeniową (RSWT) Impactis M+ wyposażony jest w ekran o przekątnej 7 cali z panelem dotykowym zapewniający łatwą obsługę. Aparat posiada ilustrowaną encyklopedię oraz jeden kanał zabiegowy.

Meden-Inmed poleca

PowerShocker LGT-2500S Plus to nowoczesny aparat do terapii falą uderzeniową, który sprawdzi się w gabinecie fizjoterapeuty, lekarza, ortopedy czy salonie SPA. Dowiedz się więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do fali uderzeniowej IMPACTIS M+

Terapia fala uderzeniową, to jedna z najbardziej efektywnych metod leczenia dolegliwości bólowych, **schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego** oraz profesjonalnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej (dedykowany transmiter).

Intuicyjna obsługa, udoskonalone oprogramowanie wbudowanych programów zabiegowych oraz nowy tryb emisji impulsów sprawiają, że użytkowanie aparatu stało się jeszcze bardziej komfortowe

i przyjazne fizjoterapeucie oraz pacjentowi.

Dzięki zastosowaniu zakresu częstotliwości od **1 do 25 Hz, Impactis M+** pozwala na zwiększenie komfortu pacjenta podczas zabiegu, a specjalnie zaprojektowana, wygodna torba, czyni urządzenie w pełni mobilnym wsparciem w terapii środowiskowej. **Terapia falą uderzeniową**, to szybki i bezinwazyjny sposób na wyeliminowanie dokuczliwego bólu. Pozytywne efekty leczenia pacjenci odczuwają już po serii 3-4 zabiegów z zachowaniem tygodniowej przerwy. Czas trwania zabiegu wynosi jedynie około 10 minut.

Funkcje - Impactis M+

- możliwość edycji i zapisu programów zabiegowych
- 44 predefiniowane programy zabiegowe
- 50 programów do ustawienia przez użytkownika
- tryb emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy
- aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania
- ergonomiczne ukształtowanie przodu głowicy poprawiające komfort trzymania
- czas pracy toru balistycznego - 2 000 000 uderzeń
- bieżąca kontrola zużycia toru balistycznego
- zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 mln, lub więcej uderzeń
- transponder dedykowany do medycyny estetycznej 35 mm
- transpondery tytanowe (10, 15, 20 mm)
- transpondery ze stali nierdzewnej (10, 15, 20 mm)
- funkcja AUTOTEST informująca użytkownika o przekroczeniu 1,8 miliona uderzeń

Fala uderzeniowa - działanie

- Przeciwbólowe i przeciwzapalne poprzez blokowanie wyzwalania i przekazywania sygnałów bólowych
- Dezintegracyjne (doprowadza do usunięcia zwapniałych fibroblastów)
- Regeneracyjne (zwiększa produkcję kolagenu)
- Relaksacyjne (zmniejsza napięcie mięśni)
- Poprawiające mikrokreżenie

Wyposażenie standardowe

- dedykowane szkolenie z obsługi aparatu oraz podstaw wykorzystania fali uderzeniowej w fizykoterapii
- aparat do terapii falą uderzeniową IMPACTIS M+ 1 szt.
- przewód sieciowy
- zasilacz impulsowy
- aplikator fali uderzeniowej - 1 szt.
- transponder stalowy 10 mm - 1 szt.
- transponder stalowy 15 mm - 1 szt.
- transponder stalowy 20 mm - 1 szt.
- transponder tytanowy 15 mm - 1 szt.
- zapasowe uszczelki 8 x 3, 12 x 3, 13 x 3 - (po 2 szt.)
- zapasowa sprężyna elastomerowa - 2 szt.
- żel do ultradźwięków - 500 g 1 szt.

- uchwyt aplikatora 1 szt.
- wkrętak do montażu uchwytu 1 szt.
- rysik do ekranu 1 szt.
- ściotka do ekranu LCD 1 szt.
- zapasowy bezpiecznik zwłoczny 1 szt.
- instrukcja użytkowania 1 szt.
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 szt.
- paszport techniczny 1 szt.
- karta gwarancyjna 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie:

- transponder 35 mm (do medycyny estetycznej)
- transponder tytanowy 10 mm
- transponder tytanowy 20 mm
- zestaw naprawczy wraz z kluczem do komory pocisku
- torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
- stółk Versa/ Versa X

Dane techniczne:

ciężnienie kompresora	1 - 5 bar
częstotliwość emisji impulsów (uderzeń)	1 - 25 Hz
ilość uderzeń	1 - 10 000
maks. gęstość energii na powierzchni transpondera	0.38 mJ/ mm ²
żywołność systemu balistycznego	>2 miliony cykli
wymiary aparatu	36,1 x 30,4 x 15,1 cm
masa aparatu	7 kg
masa z aplikatorem i zasilaczem	9 kg
zasilanie, pobór mocy	100-240 V, 50-60 Hz, 24VDC 6,25 A

<https://youtu.be/c-1QOMqZsml>

Informacje:

Model: