

Aparat Viofor S-PDT MagneticLight

Opis produktu:

Aparat Viofor S-PDT MagneticLight przeznaczony do ledoterapii (światło czerwone 632 nm)



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aparat Viofor S-PDT MagneticLight

cechy charakterystyczne

- wersja sterownika MagneticLight przeznaczona do terapii fotodynamicznej
- współpracuje wyłącznie z aplikatorem punktowym do ledoterapii (art. nr 1553), przeznaczony do wykonywania zabiegów ledoterapii miejscowej
- wraz z aplikatorem stanowi kompletną aparaturę, przy użyciu której może być realizowana procedura terapii fotodynamicznej w zakresie zapewnienia odpowiedniej dawki promieniowania optycznego do naświetlenia zmiany kwalifikowanej do terapii fotodynamicznej

realizowane terapie

Terapia fotodynamiczna (PDT)

Ustawienie parametrów zabiegu

- nastawianie mocy średniej promieniowania optycznego
- nastawianie intensywności pola magnetycznego
- nastawianie czasu trwania zabiegu lub jego krotności
- rozpoznawanie przyłączonych aplikatorów

Ergonomia

- intuicyjny interfejs

- obudowa z uchwytem do przenoszenia
- czytelny wyświetlacz
- regulacja głośności sygnalizacji dźwiękowej
- rozpoznawanie podłączonych aplikatorów
- tryb „stand-by” – oszczędność energii
- automatyczna diagnostyka aplikatorów
- przystosowany do pracy w trybie ciągłym

Informacje:

Waga: 3.4 kg
Tryby pracy: Ciągły
Typ urządzenia: Aparat combo
Typ urządzenia: mikroprocesorowy
Zakres częstotliwości: Brak danych
Liczba kanałów: 1
Mobilność: Stacjonarny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: Brak danych
Zapis własnych programów: Nie
Wymiary: 32 cm x 27 cm x 17.5 cm
Częstotliwość impulsów światła w trybie LIGHT:
181.8 Hz
Dopuszczalna temperatura / wilgotność pracy:
+10 – +40° C / max 80 %
Klasa ochronności: II
Maksymalna indukcja: Do 10 mT
Maksymalne napięcie wyjściowe dla impulsów
pola magnetycznego: ± 15 V
Maksymalne napięcie wyjściowe dla impulsów
światła: +22 V
Pobór mocy: 60 VA
Rodzaj ochrony: IP 40 (niezabezpieczony przed
wodą)
Wypełnienie przy ledoterapii i
magnetoledoterapii asynchronicznej: 10 % – 100
%
Zasilanie: 230 V/115 V ± 10 %; 50 Hz/60 Hz

Model:

Aplikator punktowy LED-PDT: tak, nie