


## Lampa zabiegowa Visiano 10



### Opis produktu:

Lampa Visiano zapewnia wszechstronność zastosowania i niezawodność. Wyjątkowy design, nowoczesna technologia LED i najwyższej jakości materiały, gwarantują optymalne światlenie pola zabiegowego.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Lampa zabiegowa Visiano 10

Visiano 10 to lampa do badań, której konstrukcja zredukowana jest do niezbędnego minimum, która odznacza się profesjonalną technologią oświetleniową. Oświetlenie o natężeniu 50 000 luksów w odległości 0,5 m jest odpowiednie do badań ogólnych, ale także do intensywnej terapii i neonatologii. Ergonomiczny uchwyt ułatwia ustawienie pola świetlnego.

Visiano 10 można łączyć z akcesoriami Derungs. Zależnie od potrzeb można go przymocować bezpośrednio do ściany za pomocą uchwytu ściennego lub szynowego. Stojak na kółkach Derungs jest odpowiedni do użytku mobilnego.

### Łatwe czyszczenie

Zamknięta i minimalistyczna konstrukcja sprawia, że Visiano 10 można czyścić szybko i sprawnie. Kurz i płyny nie mogą dostać się do wnętrza. Dzięki temu produkt może być użytkowany przez długi czas.

### Najważniejsze cechy

## **Ekonomiczna**

dzięki niskiemu zużyciu energii i wysokiej jakości komponentów

## **Duży promień roboczy**

dzięki obracanej o 280° głowicy lampy i specjalnemu ramieniu

## **Wytrzymałe giętne ramię**

dla bezpiecznego ustawienia i długotrwałego użytkowania

## **Sposoby montażu**

Lampy **zakończone złączem PIN 16 mm** można dzięki dedykowanym akcesoriom zamontować na ścianie, do szyny lub blatu, a także stworzyć mobilną wersję urządzenia.

### **Uchwyt do ściany**

### **Mocowanie do szyny**

### **Mocowanie do blatu**

### **Podstawa jezdna**

## **Informacje:**

Kategoria: Lampy zabiegowe  
Akcesoria: montaż ścienny  
Akcesoria: stojak na kółkach  
Akcesoria: sprzęt do ścisłego montażu  
Akcesoria: montaż uniwersalny  
Akcesoria: zacisk stołowy  
Sposób mocowania: sworzeń uniwersalny  
Sposób mocowania: szyna  
Sposób mocowania: blat  
Sposób mocowania: podstawa jezdna  
Sposób mocowania: ściana  
Temperatura barwowa: stała  
Temperatura barwowa: 4.400 K  
Cechy szczególne: brak  
Obsługa: przełącznik kołyskowy na wyciągniku  
Pole oświetlenia: 180 mm  
Rodzaj lampy: LED (diodowa)  
Współczynnik oddawania barw: Powyżej 93  
Wydajność świetlna: 50 000 Lux / 0.5 m

## **Model:**