


## Lampa zabiegowa Visiano 10



### Opis produktu:

Lampa Visiano zapewnia wszechstronność zastosowania i niezawodność. Wyjątkowy design, nowoczesna technologia LED i najwyższej jakości materiały, gwarantują optymalne światlenie pola zabiegowego.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Lampa zabiegowa Visiano 10

Visiano 10 to lampa do badań, której konstrukcja zredukowana jest do niezbędnego minimum, która odznacza się profesjonalną technologią oświetleniową. Oświetlenie o natężeniu 50 000 luksów w odległości 0,5 m jest odpowiednie do badań ogólnych, ale także do intensywnej terapii i neonatologii. Ergonomiczny uchwyt ułatwia ustawienie pola świetlnego.

Visiano 10 można łączyć z akcesoriami Derungs. Zależnie od potrzeb można go przymocować bezpośrednio do ściany za pomocą uchwytu ściennego lub szynowego. Stojak na kółkach Derungs jest odpowiedni do użytku mobilnego.

### Łatwe czyszczenie

Zamknięta i minimalistyczna konstrukcja sprawia, że Visiano 10 można czyścić szybko i sprawnie. Kurz i płyny nie mogą dostać się do wnętrza. Dzięki temu produkt może być użytkowany przez długi czas.

### Najważniejsze cechy

## Ekonomiczna

dzięki niskiemu zużyciu energii i wysokiej jakości komponentów

## Duży promień roboczy

dzięki obracanej o 280° głowicy lampy i specjalnemu ramieniu

## Wytrzymałe giętkie ramię

dla bezpiecznego ustawienia i długotrwałego użytkowania

## Sposoby montażu

Lampy **zakończone złączem PIN 16 mm** można dzięki dedykowanym akcesoriom zamontować na ścianie, do szyny lub blatu, a także stworzyć mobilną wersję urządzenia.

### Uchwyt do ściany

### Mocowanie do szyny

### Mocowanie do blatu

### Podstawa jezdna

## Dane techniczne

Rodzaj lampy	LED (diodowa)
Natężenie oświetlenia	50 000 Lux / 0,5 m
Współczynnik oddawania barw CRI	> 93
Temperatura barwowa [K]	4,400
Średnica plamki świetlnej [mm]	180
Obsługa	przełącznik kołyskowy na wysięgniku
Mocowanie	sworzeń uniwersalny
Akcesoria	montaż ścienny, stojak na kółkach, sprzęt do ścisłego montażu, montaż uniwersalny, zacisk stołowy

### Informacje:

Ilość luksów przy 1 metrze: 50 000  
 Temperatura barwowa: stała  
 Sposób mocowania: ściana  
 Sposób mocowania: podstawa jezdna  
 Sposób mocowania: szyna

### Model:

Sposób mocowania: blat  
Dodatkowe funkcje: brak