


SECA Scale-up Line - SUL kompleksowa stacja pomiarowa

Opis produktu:

Seca Scale-up Line - Kompleksowa stacja pomiarowa stworzona do elektronicznej dokumentacji medycznej.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Seca SUL - Scale-up Line - najwyższej jakości sprzęt dla Twoich potrzeb

Waga płaska z dostępem do EMR, wyświetlaczem ID-Display i stabilną szklaną platformą

- Waga płaska Seca 651
- Klasa dokładności: **III**
- Nośność: **300 kg**

- Skok: **50 g 150 kg > 100 g**

Waga z uchwytem z dostępem do EMR i wyświetlaczem ID-Display

- Waga płaska Seca 655
- Waga z uchwytem Seca 455
- Klasa dokładności: **III**
- Nośność: **300 kg**
- Skok: **50 g 150 kg > 100 g**

Ultradźwiękowa stacja pomiarowa z dostępem do EMR i wyświetlaczem ID-Display

- Waga płaska Seca 655
- Ultradźwiękowy pomiar wzrostu Seca 257
- Klasa dokładności: **III**
- Nośność: **300 kg**
- Skok: **50 g 150 kg > 100 g**
- Zakres pomiaru: **60 - 220 cm**
- Skok pomiaru: **1 mm**

Ultradźwiękowa stacja pomiarowa z uchwytem z dostępem do EMR i wyświetlaczem ID-Display

- Waga płaska Seca 655
- Waga z uchwytem Seca 455
- Ultradźwiękowy pomiar wzrostu Seca 257
- Klasa dokładności: **III**
- Nośność: **300 kg**
- Skok: **50 g 150 kg > 100 g**
- Zakres pomiaru: **60 - 220 cm**
- Skok pomiaru: **1 mm**

Wyświetlacz ID-Display

ID-Display pozwala na rozpoznanie, który pacjent był badany, aby uniknąć pomyłek. Oznacza to większą kontrolę podczas przenoszenia danych do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) i znacznie zwiększone bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta.

Bearclaw Glass®

Duża platforma wykonana z odpornego na rozbitcie szkła seca Bearclaw Glass® zapewnia bezwzględną trwałość i higienę.

Łatwa w transporcie

Wygodny transport dzięki wytrzymałym gumowym kółkom.

Wygoda i intuicyjność

Odciski stóp z diod LED pokazują pacjentowi właściwe miejsce, jakie powinien zająć do pomiaru wzrostu.

Ważenie staje się dziecinnie proste

Dodatkowy motyw pandy sprawia, że pomiary pacjentów dziecięcych przestają być przyczyną stresu.

Cechy charakterystyczne Seca SUL:

- **Modułowy i skalowalny** - Produkty są dostępne od wag płaskich po kompletne stanowiska pomiarowe z poręczami,
- **Standaryzacja** - jednolita koncepcja obsługi i przepływ pracy we wszystkich wariantach,
- **Intuicyjny wyświetlacz dotykowy** - umożliwia identyfikację pacjenta i użytkownika poprzez pokazanie nazwiska, a nie tylko identyfikator,
- **W pełni zintegrowany** - wszystkie warianty oferują elektroniczną transmisję pomiaru danych do elektronicznej dokumentacji medycznej (HIS),
- **Natychmiastowa dostępność danych** - na dowolnym urządzeniu końcowym podłączonym do sieci seca,
- **BSA** - przełączanie zakresów ważenia,
- **Bearclaw Glass®** - bardzo wytrzymała szklana platforma przetestowana na 720 kg, łatwa do czyszczenia i wyjątkowo zaprojektowane.

Dane techniczne:

	Wersja I	Wersja II	Wersja III	Wersja IV
Nośność [kg]:	300	300	300	300
Działka elementarna:	50 g 150 kg > 100 g	50 g 150 kg > 100 g	50 g 150 kg > 100 g	50 g 150 kg > 100 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]:	600 x 70 x 574	801 x 1280 x 653	600 x 2387 x 614	801 x 2387 x 650
Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.) [mm]:	600 x 70 x 550	600 x 70 x 550	600 x 70 x 550	600 x 70 x 550
Masa własna [kg]	14	25	22	29
Zasilanie:	elektryczne, zasilacz w komplecie	elektryczne, zasilacz w komplecie	elektryczne, zasilacz w komplecie	elektryczne, zasilacz w komplecie
Funkcje:	Pre-TARA, TARA do 300 kg, HOLD, BMI, BSA, Możliwość podpięcia skanera kodów kreskowych, 1 x USB w wyświetlaczu + 1 x USB w platformie, WIFI, LAN (przekazywanie wyników do bazy	Pre-TARA, TARA do 300 kg, HOLD, BMI, BSA, Możliwość podpięcia skanera kodów kreskowych, 1 x USB w wyświetlaczu + 1 x USB w platformie, WIFI, LAN (przekazywanie wyników do bazy	Pre-TARA, TARA do 300 kg, HOLD, BMI, BSA, Możliwość podpięcia skanera kodów kreskowych, 1 x USB w wyświetlaczu + 1 x USB w platformie, WIFI, LAN (przekazywanie wyników do bazy	Pre-TARA, TARA do 300 kg, HOLD, BMI, BSA, Możliwość podpięcia skanera kodów kreskowych, 1 x USB w wyświetlaczu + 1 x USB w platformie, WIFI, LAN (przekazywanie wyników do bazy

	danych HIS)	danych HIS)	danych HIS)	danych HIS)
Wielkość ekranu dotykowego [mm]:	54 x 95	54 x 95	54 x 95	54 x 95
Klasa dokładności:	III	III	III	III

Informacje:

Kategoria: Wagi i wzrostomierze
Rodzaj wagi: Kolumnowa
Rodzaj wagi: Elektroniczna
Rodzaj wagi: Wielofunkcyjna
Rodzaj wagi: Platformowa
Rodzaj wagi: Wzrostomierz
Rodzaj wagi: Stacja pomiarowa

Model:

Seca akcesoria: Wersja I, Wersja II, Wersja III, Wersja IV