

ENDOLIGHT - źródło światła LED 2.1

Opis produktu:

ENDOLIGHT - źródło światła LED 2.1



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ENDOLIGHT - źródło światła LED 2.1

- żarówka LED
- czas pracy minimum 30 tys. h
- moc minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W)
- tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0-100

Informacje:

Model: