

ENDOLIGHT - źródło światła LED 2.2

Opis produktu:

ENDOLIGHT - źródło światła LED 2.2



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

ENDOLIGHT - źródło światła LED 2.2

- żarówka LED
- czas pracy minimum 30 tys. h
- moc minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W)
- tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0-100
- multiport - nowe obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia światłowodów firmy Richard Wolf, Olympus, Storz lub ACMI - bez adaptera z nową powłoką zapobiegającą rozpraszaniu się światła
- funkcja dialog - automatyczne połączenie z kamerami ENDOCAM Logic
- stabilność temperatury barwowej przez cały okres użytkowania
- funkcja stand-by przy rozłączeniu światłowodu

Informacje:

Model: