

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Express



Opis produktu:

Składany **wózek inwalidzki z napędem elektrycznym**. Wyposażony w nowoczesną jednostkę sterującą, która ułatwia sterowanie wózkiem przy użyciu minimum siły. Bardzo łatwy sposób demontażu baterii i tapicerki umożliwiający szybkie składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego przy transporcie nawet małym autem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Express

Składany wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Express przeznaczony do pomieszczeń i do jazdy na utwardzonych drogach. Wyposażony jest w nowoczesną jednostkę sterującą, która ułatwia sterowanie wózkiem inwalidzkim przy użyciu minimum siły. Bardzo łatwy sposób demontażu baterii i tapicerki umożliwia szybkie składanie i rozkładanie wózka przy transporcie nawet małym autem.

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym wyposażony w nową generacją kontrolerów LINX™

- Łatwy w użyciu,
- prosty,
- zaawansowana kontrola jazdy w różnych warunkach,
- gniazdo ładowania z boku dżojstika - łatwiejszy dostęp,
- polepszona sterowalność i parametry jazdy,
- ulepszona wydajność podczas podjazdów.

Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Express - Zalety:

Rama wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym została wykonana ze stali precyzyjnej charakteryzującej się większą opornością na korozję. Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym wyposażony w prostownik do ładowania baterii oraz podłokietniki regulowane w pionie. Można je również rozszerzać względem siebie. Oparcie jest odchylane, napinane na taśmach VELCRO. Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym dodatkowo został wyposażony w pas bezpieczeństwa, dla większego komfortu pacjenta.

Produkt Refundowany przez NFZ, kod refundacji: NFZ: P.130/PCPR

Dane techniczne wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym Express:

	nazwa cechy	wartość
	Długość całkowita	950 [mm]
	Wysokość całkowita	960 [mm]
	Szerokość całkowita	580 [mm]610 [mm]630 [mm]650 [mm]690 [mm]
	Szerokość po złożeniu	400 [mm]400 [mm]400 [mm]400 [mm]400 [mm]
	Szerokość siedziska	390 [mm]420 [mm]440 [mm]460 [mm]500 [mm]
	Kąt pochylenia siedziska	5 [°]
	Wysokość siedziska	540 [mm]
	Głębokość siedziska	430 [mm]
	wysokość oparcia	430 [mm]
	kąt pochylenia	7 [°]
	wysokość przeszkód	15
	promień skrętu	1400
	dystans	18 [km]25 [km]
	akumulator	38 [Ah]50 [Ah]
	moc	2 x 150 [W]2 x 150 [W]
	prędkość	6 [km/h]6 [km/h]

	waga	67 [kg]
	waga pacjenta	90 [kg]

Informacje:**Model:**

Szerokość wózka inwalidzkiego: 39,0 cm / 58 cm,
42,0 cm / 61,0 cm, 44,0 cm / 63 cm, 46,0 cm /
65,0 cm, 50,0 cm / 69,0 cm

kolory wózków inwalidzkich: Srebrny, Czarny