


Jednokanałowy ureterorenoskop giętki - BOA VISION EF

Opis produktu:

Jednokanałowy ureterorenoskop giętki BOA VISION EF posiada duży kanał roboczy i irygacyjny o średnicy **3,6 Fr.** oraz kompatybilny z płaszczami o średnicy **9,5 Fr.**



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednokanałowy ureterorenoskop giętki - BOA VISION EF

- Kompatybilny z płaszczami o średnicy 9,5 Fr.
- Duży kanał roboczy i irygacyjny o średnicy 3,6 Fr
- Kąt zagięcia góra/dół do 270°
- Wbudowane ledowe źródło światła i dystalny sensor obrazowania
- Duża sztywność

Dane techniczne:

Ilość kanałów roboczych	1
Płaszcz	8,7 Fr
Koniec dystalny	ø 6,6 Fr
Kanał roboczy / irygacyjny ø	3,6 Fr
Kąt zagięcia	270° do góry, 270° na dół

Długość robocza	680 mm
Rączka	Ergonomicznie wyprofilowana rączka z hamulcem do blokowania końcówki instrumentu i osiowo umieszczonym kablem kamery
Ustawienie kanału roboczego i irygacyjnego w stosunku do obrazu	godzina 9.00
Obraz	prostokątny, powiększenie 1,5, uwydatnienie szczegółów, automatyczny balans bieli i kontrola oświetlenia, ostrość automatyczna
Długość kabla	2,5 m
Kompatybilna kamera	ENDOCAM Flex HD
Akcesoria w zestawie	Tester szczelności (163.903), zawór wyrównujący ciśnienie (163:904) szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia kanału roboczego (10 szt.) (7990001), zestaw V do irygacji (163910)
Endoskop: dźwignia kontroli zagięcia dystalnego	góra - 735610761 (zawiera Endoskop 73561076) dół - 735610711 (zawiera Endoskop 73561071)

Prezentacja produktu

Informacje:

Model: