




Mikroskop Primostar 3

Opis produktu:

Primostar 3 to **mikroskop** firmy Zeiss, który cechuje się niezawodnością, dokładnością oraz trwałością na lata dzięki swojej solidnej **metalowej konstrukcji**. **Primostar 3** został zaprojektowany z myślą o maksymalnej **łatwości użytkowania**. Zarówno w przypadku **nauki**, jak i **pracy w laboratorium**, studenci i pracownicy będą mogli od samego początku skupić się na tym, co najważniejsze.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mikroskop - Primostar 3

Zdecyduj się na bezpieczną inwestycję

Primostar 3 jest wykonany z solidnych i wytrzymałych materiałów z naciskiem na stabilność mechaniczną. Nawet po latach codziennego i intensywnego użytkowania możesz polegać na tym, że wszystkie podzespoły nadal działają płynnie, przy minimalnej konserwacji.

Dostępne modele:

Mikroskop Primostar 3 - pakiet 81

Kompletna konfiguracja mikroskopu ze stałym Koehlerem, z uchwytem.

Zestaw zawiera:

- światło przechodzące, LED 1W światło białe, 5700K
- 4-pozycyjny uchwyt obiektywów, pochylony do tyłu
- stolik o wymiarach 75x40, z uchwytem preparatów, prawy
- tubus binokularny 25°/20
- okulary 10x/20 Br.foc. z muszlami ocznymi, 1 z okularów ze wskaźnikiem okularowym
- obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x, 100x oil
- kondensor Abbego 0.9/1.25
- port USB 5V
- olejki imersyjne 5 ml
- pokrowiec

Mikroskop Primostar 3 - pakiet 11

Kompletna konfiguracja mikroskopu ze stałym układem oświetlenia wg. Koehlera, z uchwytem na 4 obiektywy.

Zestaw zawiera:

- światło przechodzące, LED 1W światło białe, 5700K
- 4-pozycyjny uchwyt obiektywów, pochylony do tyłu
- stolik o wymiarach 75x40, z uchwytem preparatów, prawy
- fototubus 25°/20 (50:50)
- okulary 10x/20 Br.foc. z muszlami ocznymi, 1 z okularów ze wskaźnikiem okularowym
- obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x
- kondensor Abbego 0.9/1.25
- port USB 5V
- pokrowiec

Mikroskop Primostar 3 - pakiet 41

Kompletna konfiguracja mikroskopu z regulowanym układem oświetlenia wg Koehlera, z uchwytem na 5 obiektywów.

Zestaw zawiera:

- światło przechodzące: halogenowe 6V 30W oraz LED 3W, światło białe, 5600K
- 5-pozycyjny uchwyt obiektywów, pochylony do tyłu
- stolik mechaniczny o przesuwie 75x50mm, prawy, z uchwytem na dwa preparaty
- fototubus 25°/22 (50%:50%)
- okulary 10x/22 Br.foc. z muszlami ocznymi
- obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x
- kondensor Abbego 0.9/1.25
- tryb pracy: Light manager oraz ECO
- zestaw filtrów: niebieski, zielony, żółty
- zapasowa żarówka halogenowa 6V 30W
- kabel zasilający
- pokrowiec

Mikroskop Primostar 3 - pakiet 21

Kompletna konfiguracja mikroskopu z regulowanym układem oświetlenia wg Koehlera, z uchwytem na 5 obiektywów, z kontrastem Ph2.

Zestaw zawiera:

- światło przechodzące: halogenowe 6V 30W oraz LED 3W, światło białe, 5600K
- 5-pozycyjny uchwyt obiektywów, pochylony do tyłu
- stolik mechaniczny o przesuwie 75x50mm, prawy, z uchwytem na dwa preparaty
- fototubus 25°/22 (50%:50%)
- okulary 10x/22 Br.foc. z muszlami ocznymi
- obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x Ph2
- kondensor Abbego 0.9/1.25
- element przesuwny do pracy w jasnym polu oraz kontraście Ph2
- element do centrowania przesłon Ph
- tryb pracy: Light manager oraz ECO
- zestaw filtrów: niebieski, zielony, żółty
- zapasowa żarówka halogenowa 6V 30W
- kabel zasilający
- pokrowiec

Dostosuj Zeiss Primostar 3 do swoich zadań

Pozwól swojej aplikacji zdecydować, którą konfigurację mikroskopu wybierzesz. Niezależnie od tego, czy wolisz podstawowy nieruchomy mikroskop Köhlera do podstawowego nauczania, czy dedykowaną pełną konfigurację Köhlera do laboratorium histologicznego, Mikroskop Primostar 3 jest dostępny w gotowych do użycia pakietach, które są idealnie dopasowane do Twojej aplikacji.

Zainspiruj swoich uczniów cyfrową klasą

Primostar 3 jest wyposażony w cyfrową kamerę mikroskopową, która jest w pełni zintegrowana z tubusem, oferując doskonałe opcje połączeń. Łączysz mikroskopy w swojej klasie za pomocą Labscope, wyjątkowej aplikacji mikroskopowej firmy ZEISS i udostępniasz uczniom migawki lub video na żywo za pośrednictwem monitorów lub projektorów HD.

Do celów nauczania online wystarczy podłączyć Primostar 3 do komputera z systemem Windows i udostępnić obraz z kamery z mikroskopu bezpośrednio wszystkim uczestnikom zdalnego połączenia wideo.

Cechy charakterystyczne - Primostar 3

- wybierz najlepszą konfigurację dla swoich zadań spośród wstępnie opracowanych pakietów,
- zestaw zawiera obiektywy,
- włącz mikroskop i skoncentruj się na swojej pracy używając modelu z tzw. stałym Koehlerem lub wybierz pakiet z możliwością ustawienia oświetlenia wg zasady Koehlera,
- dostępne techniki obrazowania: światło przechodzące, jasne pole, ciemne pole, prosta polaryzacja, kontrast fazowy i fluorescencja, wystarczy wybrać technikę, której potrzebujesz,
- przygotuj się do nauczania studentów w cyfrowej klasie z użyciem mikroskopu z wbudowaną kamerą Primostar 3 HDcam,
- skorzystaj z możliwości zintegrowanej kamery 8,3 MPx HD z wieloma interfejsami do elastycznej konfiguracji w środowisku szkoleniowym (kompatybilność z USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi),

- skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Labscope na komputerze z systemem Windows lub urządzeniu z systemem iOS,
- twórz obrazy, filmy, udostępniaj swoje wyniki kolegom i przygotuj się na pierwsze komentarze,
- podłącz swój mikroskop do sieci i oszczędzaj czas wykorzystywany na naukę, mając dostęp do obrazów ze wszystkich mikroskopów jednocześnie. Jest to możliwe dzięki aplikacji Labscope,
- Primostar 3 pokazuje natężenie światła na statywie, ułatwia to użytkownikom sprawdzanie intensywności oświetlenia, a nauczyciele mogą obserwować wszystkie mikroskopy w klasie,
- skorzystaj z możliwości przedłużenia gwarancji.

Prezentacja produktu Primostar 3

Informacje:

Opcje produktu:

Mikroskopy Zeiss: Mikroskop Primostar 3 - pakiet 81, Mikroskop Primostar 3 - pakiet 11, Mikroskop Primostar 3 - pakiet 41, Mikroskop Primostar 3 - pakiet 21