

## Defibrylator AED - Defi 5s Plus/Pro



### Opis produktu:

**Defibrylator Defi 5s** to nowoczesne urządzenie, które pozwala leczyć najczęstsze przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.

- Przycisk trybu dla dorosłych/dzieci,
- 2 języki do wyboru,
- codzienne, tygodniowe i miesięczne autotesty,
- 5 poziomów głośności dźwięku,
- transmisja danych przez podczerwień.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Defibrylator Defi 5s Plus/Pro

Defi 5s to automatyczny zewnętrzny defibrylator (AED), który został zaprojektowany w celu prostej i niezawodnej obsługi przez wyszkolonych użytkowników.

### Transmisja danych

Oprogramowanie pamięci defibrylatora obsługuje dane, które są przesyłane przez podczerwień.

Oprogramowanie pamięci defibrylatora firmy Meditech obsługuje odczytywanie i ustawianie fal EKG, ustawianie języka defibrylatora AED, analizę, przechowywanie i usuwanie danych.

### Ewidencja użytkowania

Oprogramowanie pamięci Meditech AED tworzy plik danych dotyczących użycia urządzenia i przechowuje go przy użyciu bazy danych ACCESS. Ewidencja użytkowania obsługuje importowanie i usuwanie danych, poprzez wybieranie konkretnych przypadków.

## Odtwarzanie przebiegu zdarzenia

Interfejs wyświetla informacje zarejestrowane podczas pracy defibrylatora AED, w tym typ i czas zdarzenia, opis, wstrząsy.

Typ zdarzenia obejmuje zarejestrowane zdarzenia, autotesty, analizy, ładowania, wyładowania, momenty rozpoczęcia i zatrzymania resuscytacji.

Opis pokazuje informacje o zarejestrowanych parametrach. "OM" oznacza zarejestrowaną impedancję pacjenta. Parametr mocy reprezentuje napięcie zakończonego ładowania; "wymagany wstrząs" oznacza wstrząs zalecany po analizie; "wstrząs niewymagany" oznacza, że nie zalecano wstrząsu po analizie.

## EKG

Wzmocnienie krzywej EKG można ustawić na 5 mm/mv, 10 mm/mv, 20 mm/mv;

Prędkość krzywej EKG można ustawić na 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s:

## Akcesoria:

- jednorazowa bateria CR123A - 44x2 2,8 Ah 12V,
- zestaw dwóch elektrod jednorazowych przeznaczonych do stosowania defibrylacji zewnętrznej,
- torba transportowa.

## Zalety urządzenia:

### Wskaźniki LED

Kolorowe wskaźniki LED dla każdego kroku

### Zakres energii do wyboru

Możliwość wyboru energii (od 50 J do 200 J) odpowiedniej dla różnych sytuacji i grup wiekowych

### Głośny dźwięk

Wysoka jakość głośnika zapewnia doskonały dźwięk i głośność, która ułatwia odbiór poleceń w miejscach publicznych

### Obrazowy przewodnik

Instrukcja korzystania z defibrylatora AED w postaci obrazków

### Pisemna instrukcja

Pisemne opisy każdego kroku i przycisku umieszczone na urządzeniu

### Przyciski

Wodoodporne i miękkie przyciski

## Specyfikacja techniczna:

Autotest:	dzienny, tygodniowy, miesięczny
Tryby:	dorosły/dziecko
Impuls:	dwufazowy ścięty wykładniczo
Energia:	maks. 200 J
Defi 5s Plus Zakres energii:	tryb dziecięcy: 50/50/75 J tryb dla dorosłych: 150/150/200 J
Defi 5s Pro Zakres energii:	tryb dziecięcy: 50/50/75 J + 30/30/50 J tryb dla dorosłych: 150/150/200 J + 120/120/150 J
Czas ładowania:	nowy produkt: mniej niż 6 sek. do 150 J przy temperaturze 25°C: mniej niż 8 sek. do 200 J
Komunikaty głosowe:	rozbudowany system komunikatów głosowych
Wskaźniki wizualne:	lampy LED
Przyciski:	ON/OFF, wybór trybu, wybór wstrząsu
Pojemność EKG:	1500 zdarzeń (4 godziny)
Transmisja danych:	podczerwień
Zasilanie:	bateria jednorazowa
Typ:	12V, 2800mAh, bateria litowa Li-MnO <sub>2</sub>
Temperatura podczas pracy:	od 0°C do 40°C
Wilgotność podczas pracy:	względna pomiędzy 30% i 95% (nieskondensowana)
Temperatura przechowywania (bez baterii):	od -20°C do 55°C
Wilgotność miejsca przechowywania (bez baterii):	do 93% (nieskondensowana)
Temperatura przechowywania (elektrody):	od 0°C do 50°C
Wymiary (wys. x szer. x dł.):	80 mm x 240 mm x 300 mm
Waga (z baterią):	1,9 kg

### Informacje:

Kategoria: Defibrylatory  
Defibrylatory: AED

### Model:

Defi - model: Defi 5s Plus, Defi 5s Pro