



Ssak karetkowy Hersill V7 plus b emergency

Opis produktu:

Ssak karetkowy Hersill V7 plus b emergency jest urządzeniem przenośnym, zasilanym elektrycznie oraz z wewnętrznego akumulatora. Przeznaczony jest do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu, flegmy itp. Seria V7 plus b emergency zaprojektowana jest dla ratownictwa medycznego, oddziałów chirurgicznych, ginekologicznych itp. jak również w sytuacjach wymagających transportu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ssak karetkowy Hersill V7 plus b emergency

Cechy charakterystyczne:

- cicha praca urządzenia – tylko 49dB,
- do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, itp.
- ładowanie z uchwyty ściennego 12VDC – uchwyt karetkowy zgodny z EN 1789 / 10G
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła wraz ze wskazaniem poziomu podciśnienia,
- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie,
- przełącznik ON / OFF – wodoodporny z osłoną,
- zasilanie ssaka z akumulatora oraz 12VDC (np. gniazdo zapalniczki w samochodzie),
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- możliwość zastosowania zasilacza 230 VAC – opcja,
- możliwość zastosowania zbiornika o pojemności 1,7 L. – opcja,
- możliwość zastosowania wkładów jednorazowych – opcja.
- możliwość zastosowania wózka jeźdnego – opcja.

Wyposażenie standardowe:

- ssak Hersill V7 plus b emergency (wersja „karetkowa” z wewnętrznym akumulatorem),
- uchwyt ścienny, karetkowy z systemem ładowania, zgodny z EN 1789 / 10G,
- kabel zasilający 12VDC (wtyczka kompatybilna np. z gniazdem zapalniczki w samochodzie),
- wymienny pojemnik wielorazowego użytku 1L,
- filtr antybakteryjny,
- wężyk silikonowy z cewnikiem,
- paszport techniczny,

- karta gwarancyjna.

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne podciśnienie [kPa]:	84
Wydajność ssania [l/min]:	30
Waga [kg]:	4,2
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:	do 65 minut
Filtr antybakteryjny:	tak, wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem
Pojemność zbiornika na wydzielinę [l]:	1 (opcja 1,7 l)

Informacje:**Model:**