



Trenażer wioślarski RXP WiFi firmy Matrix

Opis produktu:

Trenażer wioślarski RXP to eleganckie i solidne urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED, który pokazuje parametry treningu. Urządzenie cechuje się niezwykle trwałymi komponentami oraz rozbudowanymi programami treningowymi. Trenażer wioślarski RXP firmy Matrix to trwałe urządzenie, które zajmuje mało przestrzeni i jest niezwykle łatwe do przemieszczania poprzez przechylenie i przetoczenie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

trenażer wioślarski RXP WiFi firmy Matrix

Ergometr wioślarski to sprzęt treningowy, który umożliwia wykonanie ćwiczeń aerobowych, skupiając się głównie na **górnej części ciała**, obejmującej ramiona, klatkę piersiową oraz górny odcinek kręgosłupa.

trenażer wioślarski RXP WiFi pomaga poprawić ogólną kondycję ciała. Wiosłowanie wspomaga dotlenianie organizmu, **poprawia krążenie krwi i przyspiesza metabolizm**.

trenażer wioślarski RXP WiFi - cechy charakterystyczne:

- **Koło zamachowe z aluminium z 10 precyzyjnymi ustawieniami oporu magnetycznego**, które będą wyzwaniem zarówno dla początkujących użytkowników, jak i doświadczonych wiosłarzy,
- Aluminiowa szyna wzmocniona listwami ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość,
- **Siedzenie Ergo Form** dostarcza bardziej komfortowych wrażeń treningowych,
- Podnoszenie do pozycji pionowej, co redukuje zajmowaną powierzchnię,
- Idealny do tworzenia **metrycznych obwodów treningowych i autorskich grupowych**

zajęć wioślarskich lub do zapewnienia wciągającego doświadczenia podczas **ćwiczeń kardio**,

- Zintegrowane protokoły testowania pomagają instruktorom i użytkownikom zdefiniować i wyznaczyć spersonalizowane cele, aby maksymalnie wykorzystać obwody i zajęcia,
- **Interwały, tempo, docelowe tętno, treningi celowe** oraz **Sprint 8** zapewniają różnorodność treningów,
- Długa, wzmocniona rączka z podnoszącą wygodę obudową,
- Niewymagający konserwacji przewód i **system oporu magnetycznego** zapewniają **płynne i ciche ćwiczenia wioślarskie**,
- Blokowanie siedzenia zapewnia stabilność podczas wsiadania na urządzenie i zsiadania z niego,
- **Koła transportowe ułatwiają przesuwanie w obrębie obiektu.**

Co wyróżnia trener wioślarski RXP WiFi firmy Matrix

Łatwe przechowywanie

Nasz wioślarz zapewnia nachylenie w celu maksymalizacji docisku stóp, a wbudowane koła ułatwiają przenoszenie sprzętu do schowka lub w inne miejsce na rotacyjnym podłożu treningowym.

Opór magnetyczny

Koło zamachowe z aluminium z 10 precyzyjnymi ustawieniami oporu magnetycznego, które będą wyzwaniem zarówno dla początkujących użytkowników, jak i doświadczonych wioślarzy.

Mocny, lekki uchwyt

Długi, wzmocniony uchwyt z wygodną nakładką, która umożliwia zarówno wysokim, jak i niskim użytkownikom na wykonywanie wygodnych pociągnięć jedno za drugim.

Długa trwałość

Wysokiej jakości przewód oraz długa, aluminiowa szyna, wzmocniona taśmami ze stali nierdzewnej, wytrzymują ciągły przepływ użytkowników, nawet w najbardziej zatłoczonym otoczeniu treningowym.

Jeszcze wyższy komfort i większa stabilność

Siedzisko Ergo Form daje jeszcze większą wygodę podczas treningów, a funkcja inteligentnej blokady siedziska zwiększa stabilność podczas wsiadania i zsiadania z wioślarza.

Płynna i cicha praca

Elegancka a zarazem wytrzymała konstrukcja zapewnia cichą pracę, płynne pociągnięcia, łatwe dopasowanie oraz powtarzalny poziomy opór, aby uzyskać niezrównane doznania z treningu wioślarskiego.

Dane techniczne:

Technologia oporu	Opór magnetyczny
Poziomy obciążenia	10

System napędu	Sprężyna śrubowa, pas Poly-V
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	158,76
Waga produktu [kg]:	59,2
Masa wysyłkowa [kg]:	70,5
Wymiary ogólne (dł. x szer. x wys.) [cm]:	223 x 55 x 97
Wymagane zasilanie:	Zasilany z generatora wyświetlacz z rezerwową baterią pamięci i wtyczką DC
KONSOLA	
Ekran wyświetlacza	Pojemnościowy ekran dotykowy, trening ukierunkowany
Odczyt z wyświetlacza	Czas, Odległość, SPM (posuwów na minutę), Waty, Tętno, Kalorie, 500 mtr/split
Programy	Ręczny, Interwały, Tempo, Trening ukierunkowany, Sprint 8, Docelowe tętno, Testy — 500 m, 2000 m oraz maks. HR
Odbiornik telemetryczny	ANT+/BLE/5 kHz
CECHY SZCZEGÓLNE	
Konstrukcja kierownicy	Bardzo długi ergonomiczny uchwyt
Napinacze do stóp	Regulowane podkładki pod piętę z łatwymi do odczytu ustawieniami
Jednoszynowe	Aluminum

Informacje:

Typ: poziomy
 Rodzaj: magnetyczny
 Dopuszczalne obciążenie: 158,8 kg

Model: