

Rower spinningowy CXC Matrix



Opis produktu:

Rower spinningowy CXC firmy **Matrix** wyposażony został w **konstrukcję tylnego koła zamachowego**, która **nie wymaga konserwacji**, co wpływa na **obniżenie kosztów utrzymania sprzętu**. Rower treningowy zaprojektowany został z myślą o optymalnej ergonomii i wszechstronnych możliwościach dostosowania. **Rower CXC** posiada wyprofilowaną dźwignię zmiany oporu, która zapewnia szybką modyfikację obciążenia treningowego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower spinningowy CXC Matrix

Rower treningowy CXC to kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy cenią efektywny i komfortowy trening. Wyprofilowane siedzenie zostało zaprojektowane tak, aby zmniejszyć nacisk na ciało użytkownika, zapewniając wygodę podczas długotrwałego treningu.

Wielopozycyjna kierownica z miejscem na butelkę

Niski współczynnik Q został zaprojektowany tak, aby optymalizować pozycję bioder, kolan i stóp. Dzięki temu użytkownik doświadcza większego komfortu podczas jazdy, minimalizując potencjalne obciążenia stawów.

System magnetyczny dla płynnych zmian oporu

Rower spinningowy CXC Matrix posiada system magnetyczny, który gwarantuje nie tylko płynne zmiany oporu, ale również ułatwia szybką zmianę pozycji podczas treningu. Rozwiązanie to sprawia, że każde dostosowanie intensywności treningu odbywa się z łatwością.

Rower spinningowy CXC Matrix - cechy charakterystyczne:

- Wyprofilowane siedzenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby zmniejszyć nacisk na punktach styku. Oznacza to, że użytkownik doświadcza wyjątkowego komfortu podczas dłuższych sesji treningowych.
- Intuicyjna regulacja umożliwia dostosowanie cyklu do indywidualnych możliwości każdego użytkownika, zapewniając spersonalizowane doświadczenie treningowe.
- Dzięki zintegrowanemu uchwytowi na telefon komórkowy, użytkownik może umieścić urządzenie w zasięgu wzroku, co pozwala na łatwy dostęp do funkcji multimedialnych podczas treningu.
- Bezprzewodowa konsola LCD, która jest częścią zestawu, wyświetla kluczowe parametry takie jak RPM (obr./min.), kalorie, dystans, czas oraz częstotliwość uderzeń serca. Pozwala to monitorować postępy treningowe, dostarczając użytkownikowi istotnych informacji.
- Konstrukcja tylnego koła zamachowego nie wymaga konserwacji, co nie tylko zwiększa trwałość sprzętu, ale także obniża koszty utrzymania.
- Prosty demontaż panelu serwisowego i pedałów ułatwia konserwację sprzętu, co przekłada się na długotrwałą żywotność urządzenia CXC firmy Matrix.
- Wielopozycyjna kierownica nie tylko umożliwia zróżnicowane chwyt, ale także posiada dedykowane miejsce na butelkę z napojem, zapewniając wygodny dostęp do płynów w trakcie intensywnego treningu.
- Rower spinningowy CXC jest idealny do zajęć grupowych indoor cycling, oferując nie tylko efektywny trening, ale również przyjemne doświadczenie dla wszystkich uczestników.
- Wyprofilowana dźwignia oporu nie tylko umożliwia szybkie zmiany oporu, ale także dostarcza sygnał zwrotny, informujący użytkownika o dokonywanych regulacjach.
- Niski współczynnik Q optymalizuje ergonomię urządzenia, co przekłada się na wrażenia jazdy na zewnątrz, zapewniając użytkownikowi komfort podczas każdego pedałowania.

Rower treningowy CXC - dane techniczne:

Pomiar Mocy (Watt)	nie
System oporu	magnetyczny
Poziomy oporu	25
Hamulec awaryjny	manetka
Koło zamachowe	Tył, aluminium, równomiernie obciążone
Typ regulacji	Dźwignie szybkiego dostępu
Sztyce i prowadnice	Aluminiowa regulacja pin-to-lock
Regulacja kierownicy	Aluminiowa regulacja pin-to-lock
Siodło	Ergonomicznie wyprofilowane
Kierownica	Ergonomiczna, wielopozycyjna
Regulacja siodła	Wertykalna i horyzontalna
Uchwyt na bidon	Podwójny, zintegrowany na kierownicy
Konsola	

Ekran wyświetlacza	Opcjonalnie wyświetlacz LCD
Wyświetlane informacje	Obroty na minutę, czas, dystans, tętno, kalorie
Programy	Nie
Testy sprawności	Nie
Wskaźnik intensywności	Nie
Telemetryczny pomiar tętna	Tak
Dostępność Wi-Fi	Nie
Dostępność Bluetooth	Nie
Dostępność ANT+	Nie
Dostępność do Asset Management	Nie
Dostępność do Workout Tracking Network	Nie
Dostępność RFID	Nie
Rama	
Kolor ramy	czarny
Materiał ramy	Stal
Oslony	Pełna rama
Konstrukcja ramy	Offsetowa
Współczynnik Q [mm]	155
Typ suportu	Kuta stal 170 mm
Typ pedału	Dwustronny system SPD, tradycyjne noski
Stabilizatory ramy	Ponadwymiarowe, ukryte śruby i mocowania
Stopki poziomujące	4
Koła transportowe	2
Napęd	
Układ napędowy	Pas fleksoniczny
Przekładnia	1:10
Specyfikacja techniczna	
Wymagania dotyczące zasilania	-
Wymiary ogólne (dł. X szer. X wys.) [cm]	122,4 x 56,4 x 102,8
Waga produktu [kg]	55,2

Maksymalna waga użytkownika [kg]	158,8
----------------------------------	-------

Informacje:

Typ: spinningowy
Rodzaj: magnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 158,8 kg

Model: