

Rower spinningowy CXM Matrix



Opis produktu:

Rower spinningowy CXM firmy **Matrix** wyposażony został w **konstrukcję tylnego koła zamachowego**, która **nie wymaga konserwacji**, co wpływa na **obniżenie kosztów utrzymania sprzętu**. Rower treningowy zaprojektowany został z myślą o optymalnej ergonomii i wszechstronnych możliwościach dostosowania. **Rower CXM** posiada wyprofilowaną dźwignię zmiany oporu, która zapewnia szybką modyfikację obciążenia treningowego.

Rower spinningowy CXM posiada **magnetyczny opór**, który zapewnia płynną, spójną regulację i pomiar mocy z dokładnością do 10 procent oraz podświetlaną konsolę LCD, która wyraźnie wyświetla kluczowe wskaźniki, zapewniając intuicyjną obsługę (kompatybilny z ANT+ i Bluetooth)

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower spinningowy CXM Matrix

Rower treningowy CXM to kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy cenią efektywny i komfortowy trening. Wyprofilowane siedzenie zostało zaprojektowane tak, aby zmniejszyć nacisk na ciało użytkownika, zapewniając wygodę podczas długotrwałego treningu.

Wielopozycyjna kierownica z miejscem na butelkę

Niski współczynnik Q został zaprojektowany tak, aby optymalizować pozycję bioder, kolan i stóp. Dzięki temu użytkownik doświadcza większego komfortu podczas jazdy, minimalizując potencjalne

obciążenia stawów.

System magnetyczny dla płynnych zmian oporu

Rower spinningowy CXM Matrix posiada system magnetyczny, który gwarantuje nie tylko płynne zmiany oporu, ale również ułatwia szybką zmianę pozycji podczas treningu. Rozwiązanie to sprawia, że każde dostosowanie intensywności treningu odbywa się z łatwością.

Rower spinningowy CXM Matrix - cechy charakterystyczne:

- Rower spinningowy CXM jest idealny do zajęć grupowych indoor cycling, oferując nie tylko efektywny trening, ale również przyjemne doświadczenie dla wszystkich uczestników.
- Intuicyjna regulacja umożliwia dostosowanie cyklu do indywidualnych możliwości każdego użytkownika, zapewniając spersonalizowane doświadczenie treningowe.
- Niski współczynnik Q optymalizuje ergonomię urządzenia, co przekłada się na wrażenia jazdy na zewnątrz, zapewniając użytkownikowi komfort podczas każdego pedałowania.
- Dzięki zintegrowanemu uchwytyowi na telefon komórkowy, użytkownik może umieścić urządzenie w zasięgu wzroku, co pozwala na łatwy dostęp do funkcji multimedialnych podczas treningu.
- Bezprzewodowa konsola LCD, która jest częścią zestawu, wyświetla kluczowe parametry takie jak RPM (obr./min.), kalorie, dystans, czas oraz częstotliwość uderzeń serca. Pozwala to monitorować postępy treningowe, dostarczając użytkownikowi istotnych informacji.
- Konstrukcja tylnego koła zamachowego nie wymaga konserwacji, co nie tylko zwiększa trwałość sprzętu, ale także obniża koszty utrzymania. Natomiast opór magnetyczny zapewnia płynną, spójną regulację i pomiar mocy z dokładnością do 10 procent.
- Prosty demontaż panelu serwisowego i pedałów ułatwia konserwację sprzętu, co przekłada się na długotrwałą żywotność urządzenia CXM firmy Matrix.
- Wielopozycyjna kierownica nie tylko umożliwia zróżnicowane chwytty, ale także posiada dedykowane miejsce na butelkę z napojem, zapewniając wygodny dostęp do płynów w trakcie intensywnego treningu.
- Wyprofilowane siedzenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby zmniejszyć nacisk na punktach styku. Oznacza to, że użytkownik doświadcza wyjątkowego komfortu podczas dłuższych sesji treningowych.
- Wyprofilowana dźwignia oporu nie tylko umożliwia szybkie zmiany oporu, ale także dostarcza sygnał zwrotny, informujący użytkownika o dokonywanych regulacjach.

Rower treningowy CXM - dane techniczne:

Pomiar Mocy (Watt)	Obliczony (+/- 10% tolerancji)
System oporu	magnetyczny
Poziomy oporu	25
Hamulec awaryjny	manetka
Koło zamachowe	Tył, aluminium, równomiernie obciążone
Typ regulacji	Dźwignie szybkiego dostępu
Sztyce i prowadnice	Aluminiowa regulacja pin-to-lock
Regulacja kierownicy	Aluminiowa regulacja pin-to-lock
Siodło	Ergonomicznie wyprofilowane

Kierownica	Ergonomiczna, wielopozycyjna
Regulacja siodła	Wertykalna i horyzontalna
Uchwyt na bidon	Podwójny, zintegrowany na kierownicy
Konsola	
Ekran wyświetlacza	Podświetlany wyświetlacz LCD
Wyświetlane informacje	Obroty na minutę, poziom oporu, moc, czas, prędkość, dystans, tętno, kalorie
Programy	Interwały
Testy sprawności	Nie
Wskaźnik intensywności	Nie
Telemetryczny pomiar tętna	Tak
Dostępność Wi-Fi	Nie
Dostępność Bluetooth	Tak
Dostępność ANT+	Tak
Dostępność do Asset Management	Nie
Dostępność do Workout Tracking Network	Nie
Dostępność RFID	Nie
Rama	
Kolor ramy	czarny mat
Materiał ramy	Stal
Oslony	Pełna rama
Konstrukcja ramy	Offsetowa
Współczynnik Q [mm]	155
Typ suportu	Kuta stal 170 mm
Typ pedału	Dwustronny system SPD, tradycyjne noski
Stabilizatory ramy	Ponadwymiarowe, ukryte śruby i mocowania
Stopki poziomujące	4
Koła transportowe	2
Napęd	
Układ napędowy	Pas fleksoniczny

Przekładnia	1:10
Specyfikacja techniczna	
Wymagania dotyczące zasilania	Generator zasilany z podtrzymania baterijnego
Wymiary ogólne (dł. X szer. X wys.) [cm]	122,4 x 56,4 x 102,8
Waga produktu [kg]	56,5
Maksymalna waga użytkownika [kg]	158,8

Informacje:

Typ: spinningowy
Rodzaj: magnetyczny
Dopuszczalne obciążenie: 158,8 kg

Model: