

Masażer do karku NeKMo firmy SYNCA

Opis produktu:

Masażer do karku NeKMo firmy **SYNCA** to masażer stworzony z myślą o skutecznej terapii osób z **bólami karku** oraz **szyi**. Urządzenie wykorzystuje **masaż Shiatsu**, który głęboko penetruje mięśnie, łagodząc napięcia i bóle.

NeKMo to **mobilny masażer karku**, który sprawi, że relaksacja stanie się łatwa i dostępna w każdym miejscu. Mała waga i kompaktowe rozmiary sprawiają, że można zabrać go w podróż lub do pracy. Prosta obsługa gwarantuje szybki i skuteczny masaż, który pomoże Ci odprężyć się w dowolnym miejscu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Masażer do karku NeKMo firmy SYNCA

Masażer do karku NeKMo został wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem, gwarantuje użytkownikowi spokojne korzystanie bez obaw o ryzyko uszkodzenia urządzenia. Dodatkowo, funkcja automatycznego wyłączania chroni urządzenie przed przeciążeniem, zapewniając długotrwałą i bezpieczną pracę.

Cechy charakterystyczne:

- Mała waga i kompaktowy wymiar,
- 4 głowice masujące
- Funkcja ogrzewania
- Zapięcie na przycisk

Masażer do karku NeKMo z funkcją ogrzewania

Masażer do karku NeKMo oferuje funkcję podgrzewania, która intensyfikuje masaż, pomaga w rozluźnieniu napiętych mięśni i przynosi ulgę zmęczonym partiom ciała.

Łatwa obsługa

Jeden przycisk kontroluje zarówno włączanie/wyłączanie zasilania, jak i funkcję podgrzewania. Dodatkowo, zasilanie automatycznie wyłącza się po około 15 minutach, zapewniając wygodę i oszczędność energii.

Dane techniczne:

Waga	600 g
Wymiary:	33 x 28 x 9 cm
Rodzaj zasilania:	Akumulatorowe
Rodzaj masażu:	Relaksacyjny
Ilość trybów masażu:	1
Działanie:	Łagodzi zmęczenie i redukuje napięcie mięśniowe
Timer:	Tak
Możliwość użytkowania w samochodzie:	Tak
Kolor:	Szary
Konstrukcja:	Bezprzewodowy, Kompaktowy
Zalety:	Automatyczne wyłączanie, Ogrzewanie
Gwarancja:	24 miesiące
Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Wyposażenie:	Pokrowiec do przechowywania, Przewód USB,

	Zasilacz sieciowy
Zasilanie:	DC 5 V, 1 A

Informacje:

Model: