

## Lampa zabiegowa Halux N30



### Opis produktu:

Halux N30 to wysokiej jakości lampa diagnostyczna cechująca się doskonałą jakością światła i bardzo atrakcyjną ceną. Pole oświetleniowe ma średnicę 18 cm i natężenie oświetlenia do 30 000 luksów w odległości 0,5 m, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do codziennych rutynowych czynności w przychodni. Dobre właściwości oddawania barw i funkcja bezstopniowego ściemniania to gwarancja wysokiej funkcjonalności.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Lampa zabiegowa Halux N30

Za pomocą panelu dotykowego znajdującego się na głowicy lampy można łatwo wyregulować 18 centymetrowe pole świetlne. Natężenie oświetlenia można bezstopniowo przyciemniać, dzięki czemu można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Czyszczenie jest również proste. Jest to możliwe dzięki jednolitej budowie.

### Różnorodność wersji

Halux N30 jest dostępny w różnych wersjach. W zależności od wymagań można go zamontować

bezpośrednio na ścianie lub przymocować do szyny za pomocą zacisku szynowego. Wersja przeznaczona dla ratownictwa medycznego może być montowana na szynach ceownikowych. Wersja przeznaczona do ginekologii jest przystosowana do montażu na fotelu ginekologicznym.

## Dostępne wersje

**Elastyczne ramię**

**Ramię wygięte w łuk**

**Elastyczne ramię z przegubem nożnym**

**Ramię wygięte w łuk z przegubem nożnym**

**Ramię przegubowe**

## Sposoby montażu

**Uchwyt do ściany**

**Mocowanie do szyny**

**Mocowanie do blatu**

**Podstawa jezdna**

## Informacje:

Kategoria: Lampy zabiegowe  
 Akcesoria: montaż ścienny  
 Akcesoria: stojak na kółkach  
 Akcesoria: sprzęt do ścisłego montażu  
 Akcesoria: montaż uniwersalny  
 Akcesoria: zacisk stołowy  
 Sposób mocowania: blat  
 Sposób mocowania: podstawa jezdna  
 Sposób mocowania: ściana  
 Sposób mocowania: sworzeń uniwersalny  
 Sposób mocowania: szyna  
 Temperatura barwowa: stała  
 Temperatura barwowa: 4400 K  
 Klasa ochrony: IP 20  
 Cechy szczególne: regulacja natężenia oświetlenia  
 Obsługa: panel dotykowy na głowicy  
 Pole oświetlenia: Ø 18 cm  
 Współczynnik oddawania barw: Ra Powyżej 93  
 Wydajność świetlna: 30,000 Luksów / 0,5 m

## Model:

Derungs - Ramię: elastyczne, wygięte w łuk, przegubowe  
 Derungs - Przegub nożny: nie, tak