

Lampa zabiegowa Halux N30



Opis produktu:

Halux N30 to wysokiej jakości lampa diagnostyczna cechująca się doskonałą jakością światła i bardzo atrakcyjną ceną. Pole oświetleniowe ma średnicę 18 cm i natężenie oświetlenia do 30 000 luksów w odległości 0,5 m, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do codziennych rutynowych czynności w przychodni. Dobre właściwości oddawania barw i funkcja bezstopniowego ściemniania to gwarancja wysokiej funkcjonalności.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lampa zabiegowa Halux N30

Za pomocą panelu dotykowego znajdującego się na głowicy lampy można łatwo wyregulować 18 centymetrowe pole świetlne. Natężenie oświetlenia można bezstopniowo przyciemniać, dzięki czemu można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Czyszczenie jest również proste. Jest to możliwe dzięki jednolitej budowie.

Różnorodność wersji

Halux N30 jest dostępny w różnych wersjach. W zależności od wymagań można go zamontować

bezpośrednio na ścianie lub przymocować do szyny za pomocą zacisku szynowego. Wersja przeznaczona dla ratownictwa medycznego może być montowana na szynach ceownikowych. Wersja przeznaczona do ginekologii jest przystosowana do montażu na fotelu ginekologicznym.

Dostępne wersje

Elastyczne ramię

Ramię wygięte w łuk

Elastyczne ramię z przegubem nożnym

Ramię wygięte w łuk z przegubem nożnym

Ramię przegubowe

Sposoby montażu

Uchwyt do ściany

Mocowanie do szyny

Mocowanie do blatu

Podstawa jezdna

Informacje:

Kategoria: Lampy zabiegowe
 Akcesoria: montaż ścienny
 Akcesoria: stojak na kółkach
 Akcesoria: sprzęt do ścisłego montażu
 Akcesoria: montaż uniwersalny
 Akcesoria: zacisk stołowy
 Sposób mocowania: blat
 Sposób mocowania: podstawa jezdna
 Sposób mocowania: ściana
 Sposób mocowania: sworzeń uniwersalny
 Sposób mocowania: szyna
 Temperatura barwowa: 4400 K
 Temperatura barwowa: stała
 Klasa ochrony: IP 20
 Cechy szczególne: regulacja natężenia oświetlenia
 Obsługa: panel dotykowy na głowicy
 Pole oświetlenia: Ø 18 cm
 Współczynnik oddawania barw: Ra Powyżej 93
 Wydajność świetlna: 30,000 Luksów / 0,5 m

Model:

Derungs - Ramię: elastyczne, wygięte w łuk, przegubowe
 Derungs - Przegub nożny: nie, tak