

Lampa zabiegowa Triango 100 Duo


Opis produktu:

Dwa obszary zabiegowe? Niskie pomieszczenie? Zabiegowa lampa sufitowa klasy premium firmy Derungs Triango 100 Duo sprostą różnym wyzwaniom.

Dwie głowice oświetleniowe, każda o mocy 100 000 luksów na metr i zaawansowana technologia oświetleniowa sprawia, że jest to idealne rozwiązanie oświetleniowe dla wymagających użytkowników.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Oświetlenie pierwszej klasy

Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanej optyki diamentowej oczy są odciążone a kolory bardziej jednolite. Każda głowica lampy emituje światło o natężeniu 100 000 luksów na odległość jednego metra.

Intensywność oświetlenia można regulować za pomocą przycisków dotykowych. Opcjonalnie można skupić pole oświetlenia lub zastosować różne temperatury barwowe (3700 K / 4300 K / 4700 K).

Wysoka mobilność

Wysokiej jakości system wysięgników zapewnia doskonałą mobilność: wyjątkowy promień działania > 180 cm, przeguby z możliwością obrotu o 360° i duży kąt ruchu. Aluminiowy system ramion jest wyjątkowo trwały i łatwy do czyszczenia.

Najważniejsze cechy

Jednorodność i niski poziom zacienienia

stałe pole oświetlenia 18 cm, opcjonalna regulacja ostrości 18-28 cm

Równoległe łożysko łączące ramię

doskonała mobilność i duży promień roboczy

Oświetlenie sufitowe Duo

umożliwia wykonywanie czynności w 2 obszarach. Może być również używane w niskich pomieszczeniach

Dane techniczne

Wydajność świetlna	2 x 100,000 Luksów / 1,0 m
Temperatura barwowa	stała: 4300 K możliwość regulacji: 3700 K / 4300 K / 4700 K
Pole oświetlenia / 1,0 m	Ø stałe 18 cm możliwość skupienia światła: 18-28 cm
Współczynnik oddawania barw	Ra > 96
Obsługa	panel dotykowy na systemie kardanowym
Klasa ochrony	IP 43 (głowica lampy)
Głębokość oświetlenia	80 cm
Triango 100-1 C Duo	możliwość ściemniania
Triango Fokus 100-3 C Duo	możliwość ściemniania, 3 temperatury barwowe, możliwość skupienia światła
Mocowanie	sufit

Informacje:

Ilość luksów przy 1 metrze: 100 000
 Temperatura barwowa: stała
 Temperatura barwowa: zmienna
 Sposób mocowania: sufit
 Dodatkowe funkcje: Fokus
 Dodatkowe funkcje: regulacja natężenia oświetlenia

Model:

Derungs - Funkcja Fokus: nie, tak

