

OptonPro - laser wysokoenergetyczny



Opis produktu:

OptonPro to zaawansowany laser wysokoenergetyczny wykorzystujący system diod laserowych emitujących 2 długości fal: 810 nm i 980 nm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

OptonPro - Cechy urządzenia

Zintegrowany z aplikatorem laserowym czujnik temperatury kontroluje temperaturę skóry podczas terapii, zapewniając bezpieczeństwo i komfort.

Skala VAS dostarcza informacji o odczuciu bólu przez pacjenta.

Intuicyjny asystent terapii dostosowuje parametry zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta, wspierając bezpieczne przeprowadzenie terapii.

Obsługa za pomocą 12-calowego ekranu oraz szybkie nawigowanie menu: programy, ulubione programy i atlas.

Ergonomiczny aplikator laserowy z regulowanym przełącznikiem ręcznym dla maksymalnej wygody użytkowania.

Dwie różne nasadki dystansowe utrzymują aplikator laserowy w odpowiedniej odległości od skóry. Nasadki można łatwo i szybko nakładać na aplikator lub wymieniać.

Dane techniczne

Diody laserowe o długości fali	810 nm / 980 nm
Emitowana moc	maks. 10 W
Obszar leczenia	min. Ø 10 mm
Odległość bezpieczna	NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 3 m
Klasa bezpieczeństwa laserowego	4
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego	II, Typ B
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Nasadka dystansowa	1,2 cm - mała 4,5 cm - duża
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.)	300 mm x 350 mm x 200 mm
Waga	3,8 kg

Informacje:

Model: