



Carbon Bike Dual - Rower treningowy magnetyczny

Opis produktu:

Rower przystosowany do wykorzystania półkomercyjnego w klubach i siłowniach, dlatego jest znakomitą wyborem do treningu domowego dla wymagających. Jest podstawowym modelem linii **Carbon Bike** - serii wysokiej jakości rowerów treningowych **BH Fitness**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Carbon Bike Dual - Rower treningowy magnetyczny

Rower przystosowany do wykorzystania półkomercyjnego w klubach i siłowniach, dlatego jest znakomitą wyborem do treningu domowego dla wymagających. Jest podstawowym modelem linii Carbon Bike - serii wysokiej jakości rowerów treningowych BH Fitness. Ich charakterystyczny unikalny design i doskonałe parametry każdego z nich czynią niezastąpione narzędzie do prowadzenia regularnych ćwiczeń cardio.

Wygodne pozycje do jazdy i funkcjonalny komputer

Rower został wyposażony w 14-kilogramowe koło zamachowe oraz magnetyczny system oporu regulowany manualnie za pomocą pokrętła. Komputer z ekranem podświetlanym na niebiesko dokładnie mierzy parametry treningu i prezentuje je na wyświetlaczu.

Wygodna pozycja do jazdy

Ergonomiczne siodełko w rozmiarze XXL zapewnia komfort niezależnie od długości treningu. Jego regulacja w pionie i w poziomie umożliwia przyjęcie najwygodniejszej pozycji do ćwiczeń, a wielopozycyjna kierownica pozwala stosować różne rodzaje chwytów.

Technologia
Półkomercyjny

Box Frame to specjalna konstrukcja ramy, która charakteryzuje się wzmocnioną strukturą. Gwarantuje stabilność urządzenia podczas najintensywniejszego treningu.

iConcept System, to wsparcie dla aplikacji mobilnych, które oferują szereg inspiracji treningowych. Dostęp do iConcept daje możliwość cieszenia się spersonalizowanymi aplikacjami fitness takimi jak: BH by Kinomap, FitConosle, Pear, Track on earth, Cycle Rush 2, Pedal Monitor, Tread Monitor. Ponadto podczas treningu możliwe jest surfowanie po Internecie, czytanie wiadomości e-miał, oglądanie filmów oraz telewizji, a także aktualizowanie swojego statusu na portalach społecznościowych. Łączenie odbywa się za pośrednictwem Bluetooth 4.0.

Sposób użytkowania:	zastosowanie półkomercyjne
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	130
Długość [cm]:	115
Szerokość [cm]:	54
Wysokość [cm]:	153
System oporu:	magnetyczny
Regulacja oporu:	manulana
Zakres oporu:	24 poziomy
Koło zamachowe:	14 kg
Napęd:	Pas Poly-V
Regulacja siodełka:	w poziomie i pionie
Komputer:	• RPM / prędkość, • czas, • dystans, • puls, • kalorie, • watt, • 12 programów treningowych.
Puls:	• czujniki do pomiaru pulsu, • opcjonalnie pomiar telemetryczny

Informacje:

Model: