

Rotor treningowy elektryczny Welly E Toorx Fitness



Opis produktu:

Rotor Welly E to urządzenie przeznaczone do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz dla osób starszych. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń zarówno nóg, jak i rąk, w zależności od potrzeb użytkownika. Rotor można ustawić na podłodze do ćwiczeń nóg lub na stole do ćwiczeń rąk.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Rotor treningowy elektryczny Welly E Toorx Fitness

Rotor Welly E może być stosowany w ramach rehabilitacji lub jako element codziennej aktywności fizycznej. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach osób w trakcie rehabilitacji oraz seniorów, oferując możliwość wykonywania ćwiczeń biernych w kontrolowanych warunkach.

Wszechstronne zastosowanie

Rotor pozwala na ćwiczenia zarówno kończyn dolnych, jak i górnych, co zwiększa jego funkcjonalność w procesie rehabilitacji.

Regulacja prędkości

Możliwość dostosowania tempa ćwiczeń w zakresie od 28 do 76 obrotów na minutę, z 12 poziomami regulacji.

Wyświetlacz LCD

Ekran prezentuje istotne informacje dotyczące treningu, takie jak dystans, czas, spalone kalorie, prędkość czy poziom intensywności.

Ergonomiczna konstrukcja

Pedały wyposażone są w paski zabezpieczające, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania zarówno podczas ćwiczeń nóg, jak i rąk.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

brak

Gwarancja półkomercyjna

×

Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie.

Zamknij okno

Komercyjna

brak

Gwarancja komercyjna

×

Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny

dziennie.

Zamknij okno

Dane techniczne

Wymiary	490 x 400 x 290 mm
Waga	6 kg
Silnik	zasilanie 230V / 60W
Regulacja	sterowany elektronicznie za pomocą pilota
Prędkość	od 28 do 76 rpm (12 poziomów regulacji)
Wyświetlacz / Funkcje	wyświetlacz LCD, dystans, czas, kalorie, scan, prędkość, poziom, całkowita ilość ruchów, 5 programów
Kierunek działania	w przód oraz w tył
Pedały	ergonomiczne, z paskiem, przystosowane do pedałowania zarówno nogami jak i rękoma

Informacje:**Model:**