



Bieżnia treningowa Run&Go DS Fitness AppReady (DS-K11420)

Opis produktu:

Bieżnia Run&Go DS Fitness AppReady to sprzęt treningowy przeznaczony do użytku domowego. Łączy w sobie funkcjonalność z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, umożliwiając efektywny trening biegowy w warunkach domowych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia treningowa Run&Go DS Fitness AppReady (DS-K11420)

Bieżnia treningowa Run&Go DS Fitness AppReady (DS-K11420) to urządzenie przeznaczone do regularnego treningu domowego. Wyposażona w szeroki pas biegowy oraz bezszczotkowy silnik EverDrive® H3X, oferuje komfortowe warunki do ćwiczeń. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalność z możliwością integracji z popularnymi aplikacjami treningowymi, co pozwala na urozmaicenie sesji treningowych.

Silnik EverDrive® H3X

Bezczotkowa konstrukcja silnika przekłada się na jego trwałość, cichszą pracę oraz mniejszą wagę przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Szeroki pas biegowy

Przestrzeń do biegania o wymiarach 127 x 41 cm zapewnia swobodę ruchów podczas treningu.

Kompatybilność z aplikacjami

Możliwość połączenia z aplikacjami Kinomap i Zwift pozwala na urozmaicenie treningów i śledzenie postępów.

Wyświetlacz LED

Czytelny ekran LED prezentuje kluczowe informacje o treningu, takie jak czas, dystans, kalorie, prędkość i puls.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

brak

Gwarancja półkomercyjna

×

Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie.

Zamknij okno

Komercyjna

brak

Gwarancja komercyjna

×

Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie.

Zamknij okno

Dane techniczne

Sposób użytkowania	regularny trening domowy
Wymiary opakowania	146 × 75,5 x 22 cm
Wymiary bieżni	146,3 x 70,4 x 135 cm
Wyświetlacz	LED
Wymiary po złożeniu	65 x 70,4 x 134 cm
Waga	42,5 kg
Maksymalna waga użytkownika	100 kg
Moc	2,5 KM (moc szczytowa) / 1,5 KM (moc ciągła) silnik bezszczotkowy DC
Prędkość	1-16 km/h
Wymiary pasa biegowego	127 x 41 cm
Funkcje	czas, dystans, kalorie, prędkość, puls
Zgodność	certyfikat CE-EN957

Informacje:

Model: