

BR-M40H - Bronchoskop jednorazowy



Opis produktu:

Bronchoskop jednorazowy BR-M40H wyznacza nowy standard w diagnostyce oskrzelowej, oferując obrazowanie Full HD 1080p oraz pełne bezpieczeństwo dzięki konstrukcji jednorazowego użytku - łączy najwyższą jakość obrazowania z eliminacją ryzyka zakażeń krzyżowych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bronchoskop jednorazowy BR-M40H

Full HD + jednorazowy — Zupełnie nowe doświadczenie w bronchoskopii

W ostatnich latach bronchoskopy jednorazowego użytku są akceptowane przez coraz większą liczbę użytkowników ze względu na ich skuteczność w ograniczaniu zakażeń krzyżowych. Jednak ich jakość obrazowania wciąż stanowi przeszkodę w dalszej popularyzacji.

Bronchoskop jednorazowy HugeMed™ został opracowany w celu odwrócenia tego trendu. Zdolność obrazowania w 1080p jest istotna dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat nieprawidłowości naczyniowych oskrzeli.

Jednocześnie funkcje jednorazowego użytku nadal są kluczowe do zmniejszenia ryzyka zakażenia krzyżowego i zapewnienia większej elastyczności podczas bronchoskopii.

Kluczowe cechy

Przenośny

Lekki i kompaktowy, szczególnie wygodny do codziennego badania na oddziale intensywnej terapii.

Opłaczalny

Podnosi współczynnik przepływu środków finansowych. Brak kosztów utrzymania i dezynfekcji.

Najnowocześniejszy

Ultrakompaktowy i energooszczędny czujnik CMOS, który zapewnia wideo HD przy 30 klatkach na sekundę (fps).

Intensywne odchylenie

Kąt odchylenia 210° w górę i w dół spełnia potrzeby kliniczne, zwłaszcza gdy wziernik musi sięgać do górnych partii płuc.

Przyjazny dla użytkownika

Waży mniej niż 300 g, co zmniejsza zmęczenie operatora. Płynna kontrola kąta odchylenia, pomagająca użytkownikowi uzyskać większą dokładność w celowaniu.

Zawsze gotowy

Nie trzeba czekać na reprocessowanie, zawsze dostępny dla twoich potrzeb.

Bezpieczny

Jednorazowy, jeden wziernik dla jednego pacjenta, brak problemów z zakażeniami krzyżowymi.

Parametry techniczne BR-M40H:

Średnica/kanal roboczy

4,0/1,2 mm

Odchylenie

210° góra/dół

Długość robocza

600 mm

Długość całkowita

860 mm

Pole widzenia

120°

Kierunek patrzenia

0°

Informacje:

Model: