



## Rotor treningowy elektryczny Mini Bike YF612 BH Fitness

### Opis produktu:

YF612 Minibike to wszechstronny rotor rehabilitacyjny przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Wyposażony w silnik wymuszający pracę kończyn bez obciążania stawów oraz możliwość ćwiczeń w trybie manualnym. Urządzenie oferuje 12-stopniową regulację oporu, wyświetlacz LCD monitorujący parametry treningu oraz pilot sterujący. Możliwość pedałowania w przód i w tył pozwala na kompleksową pracę różnych grup mięśniowych. Idealny dla pacjentów z niedowładem kończyn, osób po urazach oraz seniorów.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### ROTOR REHABILITACYJNY

### YF612 Minibike

YF612 Minibike to rotor przeznaczony do rehabilitacji oraz ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pacjentach z niedowładem kończyn, osobach po urazach, a także seniorach, którzy potrzebują delikatnej formy aktywności fizycznej.

Wykonany z wysokiej jakości materiałów rotor cechuje się prostotą obsługi oraz funkcjonalnością, co przekłada się na skuteczność prowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

### Wszechstronność zastosowań

Rotor YF612 Minibike oferuje możliwość ćwiczeń zarówno kończyn dolnych, jak i górnych. Dzięki ergonomicznie zaprojektowanym pedałom, urządzenie może być wykorzystywane w pozycji siedzącej do ćwiczeń nóg lub ustawione na stole do ćwiczeń rąk.

Ta wszechstronność sprawia, że Minibike znajduje zastosowanie w różnorodnych programach rehabilitacyjnych, a także jako narzędzie do codziennej aktywności fizycznej dla osób z ograniczoną mobilnością.

## Tryby pracy

Szczególnym atutem rotora YF612 Minibike jest obecność silnika wymuszającego pracę kończyn, który nie obciąża stawów. Funkcja ta jest szczególnie cenna w początkowych fazach rehabilitacji lub dla osób z wyraźnie ograniczoną siłą mięśniową.

Urządzenie oferuje również możliwość ćwiczeń w trybie manualnym, bez włączonego silnika. W obu trybach pracy możliwe jest pedałowanie zarówno w przód, jak i w tył, co pozwala na kompleksową pracę różnych grup mięśniowych.

## Funkcjonalność i wygoda

Rotor wyposażono w 12-stopniową regulację oporu, co umożliwia precyzyjne dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości użytkownika. W miarę postępów w rehabilitacji lub zwiększania wydolności, obciążenie może być stopniowo zwiększane.

Dodatkowym udogodnieniem jest pilot sterujący urządzeniem, który pozwala na zmianę parametrów pracy bez konieczności zmiany pozycji podczas ćwiczenia. Jest to szczególnie istotne dla osób z ograniczoną mobilnością lub w trakcie sesji rehabilitacyjnej.

## Monitorowanie postępów

Wyposażenie rotora w wyświetlacz LCD pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów treningu, takich jak prędkość, pokonany dystans, czas ćwiczeń oraz spalone kalorie. Dane te są pomocne w ocenie postępów rehabilitacji lub treningu oraz w planowaniu kolejnych sesji ćwiczeniowych.

Urządzenie oferuje program sterowany czasem, co ułatwia systematyczne prowadzenie ćwiczeń zgodnie z zaleceniami terapeuty lub indywidualnymi potrzebami. Maksymalna prędkość pracy rotora wynosi 6 km/h, co pozwala na dostosowanie tempa do możliwości użytkownika.

## Praktyczne aspekty

YF612 Minibike cechuje kompaktowa konstrukcja o wymiarach 41x67x126 cm, co ułatwia jego umieszczenie w dowolnym pomieszczeniu. Niewielka waga urządzenia (8 kg) sprawia, że można je bez trudu przenosić i przechowywać.

Rotor stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących możliwości regularnej aktywności fizycznej w warunkach domowych, a także dla placówek medycznych i rehabilitacyjnych, gdzie może służyć jako uzupełnienie kompleksowej terapii.

## Gwarancja

Domowa

2 lata

### Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.</p> <p>Zamknij okno</p>                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <p><u>Półkomercyjna</u></p> <p><b>Gwarancja półkomercyjna</b></p> <p>×</p> <p>Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie.</p> <p>Zamknij okno</p>                                                  | brak |
| <p><u>Komercyjna</u></p> <p><b>Gwarancja komercyjna</b></p> <p>×</p> <p>Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie.</p> <p>Zamknij okno</p> | brak |

## Dane techniczne

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Wymiary:                     | 23 x 29 x 42 cm |
| Maksymalna waga użytkownika: | 100 kg          |

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Waga:                     | 8 kg                                                |
| Regulacja oporu:          | 12 stopni                                           |
| Prędkość maksymalna:      | 6 km/h                                              |
| Wyświetlacz:              | LCD                                                 |
| Funkcje komputera:        | prędkość, dystans, czas, kalorie                    |
| Sterowanie:               | pilot                                               |
| Tryby pracy:              | z silnikiem wymuszającym pracę<br>kończyn, manualny |
| Kierunek pedałowania:     | w przód i w tył                                     |
| Program sterowany czasem: |                                                     |
| Ergonomiczne pedały:      |                                                     |

**Informacje:****Model:**