

U1 - Materac piankowy w pokrowcu

Opis produktu:



Materac piankowy w pokrowcu U1 to uniwersalne rozwiązanie, przeznaczone do placówek medycznych. Wkład z zimnej pianki polieterowej o otwartej strukturze komórkowej wspomaga cyrkulację powietrza, co ma znaczenie w profilaktyce odleżyn. Pokrowiec materaca, wykonany z poliuretanu, jest paroprzepuszczalny i chroni przed przemakaniem, a jego odporność na środki dezynfekcyjne oraz możliwość prania w temperaturze do 95°C ułatwia dekontaminację.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

U1 - Materac piankowy w pokrowcu

Materac U1 wykonany z zimnej pianki polieterowej o wysokości 12 cm to uniwersalne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w różnych obszarach opieki.

Materiał o otwartej strukturze komórkowej wspiera właściwości wentylacyjne i efektywne odprowadzanie wilgoci od ciała pacjenta, co jest istotnym elementem w profilaktyce przeciwoleżynowej.

Efektywna cyrkulacja powietrza

Otwarta struktura komórkowa zimnej pianki w połączeniu z paroprzepuszczalnym pokrowcem umożliwia swobodny przepływ powietrza oraz odprowadzanie wilgoci, przyczyniając się do utrzymania odpowiedniego mikroklimatu skóry.

Pokrowiec z barierą ochronną

Poliuretanowy pokrowiec jest odporny na przemakanie i chroni wkład piankowy przed zanieczyszczeniami, takimi jak wydaliny i wydzieliny organiczne, a także przed przenikaniem mikroorganizmów.

Łatwość utrzymania czystości

Ośłonę można prać w wysokiej temperaturze 95°C oraz suszyć w suszarce bębnowej do 100°C. Jest odporna na środki chemiczne, w tym alkohole i standardowe środki dezynfekcyjne, co ułatwia

dekontaminację.

Wytrzymałość i elastyczność

Materac oraz jego pokrowiec wykonano z trwałych i elastycznych materiałów, odpornych na ścieranie, co pozwala na długotrwałe użytkowanie produktu w wymagających warunkach szpitalnych i placówkach opiekuńczych.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Wysokość materaca	12 cm
Materiał wkładu	Zimna pianka polieterowa
Gęstość pianki	40 kg/m ³
Twardość pianki	4.1 kPa
Materiał pokrowca	Włókno tekstylne pokryte poliuretanem, bez PVC
Właściwości pokrowca	Paroprzepuszczalny, odporny na przemakanie
Zamek błyskawiczny	Z 2 stron, w kształcie litery "L"
Pranie pokrowca	do 95°C
Suszenie pokrowca w bębnie	do 100°C
Czyszczenie w komorach myjących	Tak, w temp. 100°C
Odporność na środki chemiczne	Alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje, smary

Informacje:

Model: