



Sondy laserowe prysznicowe i punktowe do aparatów do laseroterapii Intelect Mobile Laser i Intelect Advanced Module

Opis produktu:

Sondy laserowe prysznicowe i punktowe do aparatów do laseroterapii Intelect Mobile Laser i Intelect Advanced Module.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sondy laserowe współpracujące z aparatem do laseroterapii z **Intelect Mobile Laser** i modułem laserowym do **Intelect Advanced**.

Sondy punktowe:

- **światło czerwone:**

670 nm / **10 mW**, LED

- **światło podczerwone:**

830 nm / **40 mW**, 830 nm / **100 mW**, 830 nm / **150 mW**, 830 nm / **200 mW**, 830 nm / **300 mW**

Sondy wielodiodowe (światło czerwone i podczerwone):

- **9-diodowe:**

290 mW - 5x850 nm/50 mW, 4x670 nm/10 mW(LED) **540 mW** - 5x850 nm/100 mW, 4x670 nm/10 mW(LED) **1040 mW** - 5x850 nm/200 mW, 4x670 nm/10 mW(LED)

- **13-diodowe:**

265 mW - 3x850 nm/50 mW, 7x670 nm/10 mW(LED), 3x950 nm/15 mW(LED) **415 mW** - 3x850

nm/100 mW, 7x670 nm/10 mW(LED), 3x950 nm/15 mW(LED) **715 mW** - 3x850 nm/200 mW, 7x670 nm/10 mW(LED), 3x950 nm/15 mW(LED)

- **19-diodowe:**

325 mW - 6x670 nm/10 mW(LED), 7x880 nm/25 mW(LED), 6x950 nm/15 mW(LED)

- **33-diodowe:**

565 mW - 12x670 nm/10 mW(LED), 13x880 nm/25 mW(LED), 8x950 nm/15 mW(LED) **690 mW** - 5x850 nm/50mW, 12x670 nm/10 mW(LED), 8x880 nm/25 mW(LED), 8x950 nm/15 mW(LED) **940 mW** - 5x850 nm/100mW, 12x670 nm/10 mW(LED), 8x880 nm/25 mW(LED), 8x950 nm/15 mW(LED) **1440 mW** - 5x850 nm/200mW, 12x670 nm/10 mW(LED), 8x880 nm/25 mW(LED), 8x950 nm/15 mW(LED)

Informacje:

Model:

Sondy laser chattanooga: punktowa 670 nm, 10 mW, dioda LED (Light Emitting Diode), punktowa 850 nm, 40 mW, punktowa 850 nm, 100 mW, punktowa 850 nm, 150 mW, punktowa 850 nm, 200 mW, punktowa 820 nm, 300 mW, prysznicowa 9-diodowa o mocy 290 mW, prysznicowa 9-diodowa o mocy 540 mW, prysznicowa 9-diodowa o mocy 1040 mW, prysznicowa 13-diodowa o mocy 265 mW, prysznicowa 13-diodowa o mocy 415 mW, prysznicowa 13-diodowa o mocy 715 mW, prysznicowa 19-diodowa o mocy 325 mW, prysznicowa 33-diodowa o mocy 565 mW, prysznicowa 33-diodowa o mocy 690 mW, prysznicowa 33-diodowa o mocy 940 mW, prysznicowa 33-diodowa o mocy 1440 mW