



Terapia falą uderzeniową - Aplikator o średnicy 15 mm , głębokość penetracji 0 - 40 mm wersja BLACK

Opis produktu:

Aplikator do aparatu Shockmaster 500 o średnicy 15 mm , głębokość penetracji 0 - 40 mm wersja BLACK.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Aplikator do aparatu Shockmaster 500 i 300 o średnicy 15 mm , głębokość penetracji 0 - 40 mm wersja BLACK.

Stosowany w terapii przeciwbólowej w schorzeniach ścięgien, zwapnieniach barku czy ostrodze piętowej.

Informacje:

Model: