



## Orbitrek Skylon 4 Kettler

### Opis produktu:

Orbitrek wyposażony w funkcję HeartRateLight, 15 sterowanych komputerowo poziomów mocy, koło zamachowe o wadze ok. 20 kg, 7 programów treningowych, podświetlany wyświetlacz LCD, czujniki tętna w uchwytach.

Produkt archiwalny

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Orbitrek Skylon 4** firmy **Kettler** łączy w sobie nie tylko najwyższą jakość i precyzję wykonania, ale także przemyślaną konstrukcję, która sprawia że trening jest wyjątkowo wygodny i przyjazny dla stawów.

Długość kroku to aż 50 cm, zaś odległość między 10 cm pozwala na ruch bardzo zbliżony do naturalnego, przypominającego chodzenie, ale nie obciąża przy tym stawów. **Urządzenie** jest solidne i wytrzymałe, jego nośność to aż 150 kg. O płynną pracę orbitreka dba **magnetyczny**, sterowany silnikiem system hamowania, jak również umieszczone z przodu **koło zamachowe o masie 20 kg**.

Obciążeniem steruje się z poziomu komputera i może ono mieć od 1 do 15 stopni. Urządzenie jest spore, jednak producent zadbał o to, by przechowywanie nie stanowiło wielkiego problemu i wyposażył **crosstrainer** w możliwość złożenia.

### Parametry treningu:

- czas,
- prędkość,
- częstotliwość,

- dystans,
- wskaźnik mocy,
- tętno,
- spalone kalorie.

Puls mierzony jest poprzez sensory dotykowe lub (opcjonalnie) pas telemetryczny Polar. Urozmaicenie treningu zapewnia 7 programów (6 wbudowanych i 1 do zaprojektowania indywidualnego), możliwa jest też współpraca z aplikacją.

### Specyfikacja techniczna:

| Wyposażenie                                                       |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                                             | czarny                                                                                                        |
| Mechanizm składania                                               | Tak                                                                                                           |
| Powierzchnia do stąpania                                          | Stabilna stopa plastikowa na płozie                                                                           |
| Uchwyt na butelkę                                                 | opcjonalnie                                                                                                   |
| Rodzaje treningu                                                  |                                                                                                               |
| Dostępne programy treningowe z profilami                          | 6 profili i jeden profil na każdego użytkownika z możliwością dowolnej konfiguracji                           |
| Możliwość preselekcji                                             | Tak                                                                                                           |
| Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test) | Tak                                                                                                           |
| Trening swobodny bez wytycznych (szybki start)                    | Tak                                                                                                           |
| Wskaźnik osobistych stref tętna                                   | Tak. W trakcie treningu wyświetla się aktualna strefa spośród pięciu stref tętna                              |
| Wyświetlane wartości podczas treningu                             |                                                                                                               |
| Wskazanie aktualnej mocy                                          | Tak                                                                                                           |
| Wskazanie średnich wartości                                       | Tak (w czasie treningu i po jego zakończeniu)                                                                 |
| Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”) | Tak                                                                                                           |
| Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe                 | Czas treningu, prędkość, dystans, kadencja w obrotach na minutę, częstotliwość uderzeń serca, zużycie energii |
| Dostępne moduły treningowe                                        |                                                                                                               |
| Trening ręczny (MANU)                                             | Tak                                                                                                           |
| Menu nawigacja i ustawienia użytkownika                           |                                                                                                               |
| Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników         | osob. dane, osob. Zakres treningu, ostatni trening, indywidualny profil treningowy                            |
| Dostępne języki w menu:                                           | DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT                                                                                         |
| Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników     | 4 użytkowników + gość                                                                                         |
| Obsługa urządzenia                                                | Zintegrowane menu do regulacji oraz                                                                           |

|                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | sprawdzania danych użytkownika i treningu                                                                |
| <b>Obudowa, wyświetlacz, sterowanie, pomiar pulsu</b>                 |                                                                                                          |
| Obsługa                                                               | Centralny przycisk-pokrętło i 2 przyciski                                                                |
| Obudowa                                                               | Wysokiej jakości, odporna na pot obudowa z tworzywa sztucznego pokryta szkłem akrylowym ok. 175 x 200 mm |
| Regulacja kąta nachylenia                                             | Tak, optymalna widoczność niezależnie od wzrostu                                                         |
| <b>Jakość napędu i systemu hamowanie</b>                              |                                                                                                          |
| Przełożenie                                                           | 1:9                                                                                                      |
| System hamowania                                                      | Magnes (sterowany silnikiem)                                                                             |
| System napędowy                                                       | Tarcza napędowa / pas z żebrowaniem wzdłużnym                                                            |
| <b>Komputer treningowy</b>                                            |                                                                                                          |
| Pomiar tętna                                                          | Czujniki tętna w uchwytach, pas na klatkę piersiową (opcja)                                              |
| Wyświetlacz                                                           | Wyświetlacz LC 117 x 86 mm                                                                               |
| <b>Interfejs</b>                                                      |                                                                                                          |
| Interfejs do mediów zewnętrznych (KETTLER World Tours, KettMaps, ...) | KettMaps przez funkcję headtracking                                                                      |
| <b>Dane techniczne</b>                                                |                                                                                                          |
| Klasa DIN EN                                                          | Klasa HB                                                                                                 |
| Maks. obciążenie wagowe                                               | 150 kg                                                                                                   |
| Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku / wysokość elipsy w mm       | 100 / 500 / 150                                                                                          |
| System koła zamachowego                                               | 20 kg                                                                                                    |
| Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.)                   | 214 /68/170                                                                                              |
| Zakres mocy                                                           | 1-15 (sterowanie komputerowe)                                                                            |
| Zasilanie sieciowe (230 V)                                            | tak                                                                                                      |

**Informacje:**
**Opcje produktu:**