

Avaco aparat do elektroterapii podciśnieniowej

Opis produktu:

Dwuobwodowy **aparat do elektroterapii podciśnieniowej AVACO**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do terapii podciśnieniowej AVACO to doskonałe uzupełnienie aparatu do elektroterapii. Procedura przeprowadzania zabiegów jest ułatwiona dzięki podciśnieniowemu mocowaniu elektrod, a funkcja mechanicznego masażu w trybie pulsacyjnym zwiększa ukrwienie tkanek i poprawia metabolizm organizmu.

AVACO posiada unikalną funkcję synchronizacji pracy z generowanym prądem. Podciśnienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten dedykowany jest do współpracy z programami treningowymi generowanymi przez elektrostymulator.

Ssawki **aparatu do terapii podciśnieniowej AVACO** uszczelniają się automatycznie, co znacznie

podnosi komfort użytkowania. Dostępne są różne rozmiary ssawek, dzięki czemu użytkownik może optymalnie zaplanować przebieg terapii zależnie od rodzaju prądu i miejsca aplikacji.

Cechy aparatu:

- samouszczelniające się ssawki
- dwa obwody wyjściowe
- możliwość regulacji podciśnienia
- niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii
- wydajna, cicha pompa
- ergonomia
- kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
- dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
- sygnalizacja napełniania zbiornika

Tryby pracy

- ciągły
- pulsacyjny
- pulsacyjny zmienny
- synchronizowany z prądem
- pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym

Konstrukcja AVACO

- nowoczesna konstrukcja
- trwała i niezawodna klawiatura
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
- łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika

Rozmiary ssawek

- Ø 60 mm
- Ø 90 mm

Dane techniczne

częstość pulsacji fali podciśnieniowej	16, 12, 20, 40, 60 imp/min
podciśnienie maks.	500 mbar
zakres regulacji podciśnienia	100 – 500 mbar, krok 40 mbar
liczba ssawek	4
zasilanie	230 V/20 W
wymiary	30x26x12 cm
masa maks.	3,5 kg

Wyposażenie standardowe

- przewód sieciowy
- kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.)
- przewody podciśnieniowe (4 szt.)
- ssawki Ø 60 mm (4 szt.)
- wkładki wiskozowe Ø 60 mm (8 szt.)
- zapasowe bezpieczniki sieciowe (2szt.)
- instrukcja użytkowania

Wypożyczenie opcjonalne

- ssawki Ø 90 mm
- wkładki wiskozowe Ø 90 mm
- stolik ELF, ELF X

Informacje:

Model: