

CEFAR COMPEX - przewody do aparatów

Opis produktu:

Przewody do aparatów Cefar Complex.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przewody do aparatów Cefar Complex:

601160	Mi-Sensor
1570	Ładowarka do REHAB X2, PERISTIM PRO, PRIMO PRO, BASIC, EASY, FEMINA
601132	Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem pin do COMPEX 3, MI-THETA 600, THETA 500, PHYSIO 5, REHAB 400
601131	Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem zatraskowym do COMPEX 3, MI-THETA 600, THETA 500
1240	Kpl. 2 szt. przewodów ze złączem pin do REHAB X2, BASIC, FEMINA, PRIMO PRO, PERSISTIM PRO
1260	Kpl. przewodów do EASY

Informacje:

Model:

Przewody do aparatów serii chattanooga: 601132
Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem pin, 601131
Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem zatrzaskowym,
601160 Przewód do Mi-Sensor, 941213
Akumulator, 690001 Torba transportowa, 111970
Ładowarka + akumulator 941213, 1240 Kpl. 2
szt. przewodów ze złączem pin, 1260 Kpl.
przewodów do EASY