

Elektroda podciśnieniowa Ø 90 mm

Opis produktu:

Samouszczelniająca się ssawka o średnicy 90 mm do Avaco.

Ssawki podnoszą znacznie komfort użytkowania aparatu Avaco, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej. Ssawki do terapii podciśnieniowej, z wbudowanymi elektrodami, ułatwiają mocowanie elektrod w miejscach trudno dostępnych dla elektrod płaskich.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Samouszczelniająca się ssawka o średnicy 90 mm do Avaco.

Ssawki podnoszą znacznie komfort użytkowania aparatu Avaco, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej. Ssawki do terapii podciśnieniowej, z wbudowanymi elektrodami, ułatwiają mocowanie elektrod w miejscach trudno dostępnych dla elektrod płaskich.

Informacje:

Model: