


Cewnik Dual Lumen

Opis produktu:

Cewnik z **podwójnym światłowodem** stworzony do iniekcji powyżej miejsca umieszczenia drutu prowadzącego, wyposażone jest w **2 osobne kanały robocze** umożliwiające jednoczesne wprowadzenie drutu prowadzącego oraz iniekcję.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cewnik Dual Lumen

Cewnik stworzony do iniekcji powyżej miejsca umieszczenia drutu prowadzącego, wyposażone jest w **2 osobne kanały robocze** umożliwiające jednoczesne wprowadzenie drutu prowadzącego oraz iniekcję.

- atraumatyczna końcówka ułatwiająca przejście przez moczowód
- dwa kanały robocze 0.038 dla drutu prowadzącego i 0.050 dla iniekcji
- doskonała widoczność w promieniach RTG

Numer katalogowy	Zewnętrzna średnica		Długość robocza	Zalecany drut prowadzący	Zawór iniekcyjny
	(Fr)	(mm)	(cm)	(mm)	(mm)
M0064051000	10	2,3	50	0,97	1,7

Informacje:

Model: