

Videocystoskop EF-Vision

Opis produktu:

Videocystoskop EF-Vision posiada kanał roboczy o **średnicy 7,5 Fr**, która wpływa na zwiększenie **wydajność irygacji podczas cystoskopii**. Dodatkowo **Videocystoskop EF-Vision** wyposażony jest **podwójne diody LED**, które zapewniają doskonałe oświetlenie pęcherza moczowego podczas zabiegu. Obustronny przegub 210° zapewnia łatwe badanie wszystkich obszarów pęcherza moczowego.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Videocystoskop EF-Vision - cechy charakterystyczne

- Sensoryczny cystoskop giętki EF-Vision do stosowania z systemem ENDOCAM Flex HD.
- Cystoskop posiada cienki płaszcz zewnętrzny (16,2 Charr / 11,5 charr na atraumatycznym końcu dystalnym) o dużej giętkości (210° góra/ 210° dół).
- Długość robocza cystoskopu 400 mm, kąt widzenia 110°, kanał roboczy 7,5 charr.
- Uzyskiwany obraz posiada jednorodne oświetlenie dzięki zastosowaniu podwójnych światła LED w odcinku dystalnym.
- Kanał roboczy umieszczony na godzinie 3.
- Dedykowane narzędzia giętkie o średnicy 5 charr.

Prezentacja produktu:

Informacje:

Model: