

Rower spinningowy Speed 5 - Kettler

Opis produktu:

Najwyższa jakość dla ambitnego kolarza. Speed 5 to model na miarę wymagań sportowców nastawionych na wyniki. Wyjątkowo stabilna konstrukcja, pedały zatrzaskowe SPD i mocny napęd z 18-kilowym kołem zamachowym umożliwiają trenowanie w każdym zakresie częstotliwości uderzeń serca. Nic dziwnego, że Speed 5 z certyfikatem klasy S ma status profesjonalnego roweru do klubów fitness.

Produkt archiwalny



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower spinningowy Speed 5

Kettler Speed 5 to nieco ulepszona wersja młodszego brata - **roweru spinningowego Kettler Speed 3**. Idealnie nadaje się dla wszystkich osób, które cenią swoje **zdrowie** i dbają lub chcą zadbać o **sprawność fizyczną**. Jest to urządzenie dla każdego, a więc i początkujących i zaawansowanych użytkowników, ponieważ **Speed 5** może być obciążony maksymalnie aż 150kg! Swobodę treningu umożliwia **elastyczna budowa** pozwalająca na dowolne **ustawianie pionowe i poziome** położenie **kierownicy** oraz **wygodnego siodełka**.

Kettler Speed 5 jest dostępny w kolorze czarnym. Został wyposażony w ożebrowany wzdłużnie pas, pedały z systemem SPD i hamulec szczękowy z **funkcją hamowania awaryjnego**, co w połączeniu z gumowymi końcówkami podstaw zapewniają **stabilny, bezpieczny** oraz **przyjemny trening**. Należy też pamiętać o wyjątkowym udogodnieniu w postaci **uchwyty na butelkę wody**. Ponadto można go bezproblemowo przestawiać, dzięki dołączonym **rolkom transportowym**.

Dane techniczne:

Wyposażenie	

Kierownica	regulacja pionowa i pozioma
Kolor	czarny
Kółka transportowe	tak
Pedały pasowe z punktem ciężkości	Pedały Kombi-Click
Regulacja siedziska w poziomie	tak
Szybka regulacja wysokości siedziska	tak
Wyrównanie wysokości	tak
Dane techniczne	
Klasa DIN EN	DIN EN 957-1/10, klasa S
Koło zamachowe	18 kg
Maks. obciążenie wagowe	130 kg
System hamowania	Szczęka hamulcowa z funkcją hamowania awaryjnego
System napędowy	Pas z żebrowaniem wzdłużnym
Wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm)	ok. 105 / 60 / 110
Zakres obciążenia	bezstopniowo

Informacje:
Opcje produktu: