

VelusJet Medical - urządzenie do strefowego masażu membranowego

Opis produktu:

VelusJet to nowoczesne **urządzenie do strefowego masażu membranowego**. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, terapeuta może dostosować parametry masażu do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym menu oraz prostą obsługą.

Każda wersja zawiera 50 kart chipowych ze spersonalizowanymi programami masażu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

VelusJet Medical - urządzenie do strefowego masażu membranowego

VelusJet to nowoczesne urządzenie do strefowego masażu membranowego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, terapeuta może dostosować parametry masażu do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym menu oraz prostą obsługą.

Velus-Jet został zarejestrowany jako urządzenie medyczne i spełnia wymagania dyrektywy dla wyrobów medycznych (klasa IIa).

Nowoczesny Design

Ponadczasowy, ergonomiczny wygląd wraz ze znakomicie wykończoną powłoką, sprawia, że urządzenie wpasowuje się w każde otoczenie. Dzięki niewielkim jak na możliwości wymiarom zajmują optymalną ilość miejsca. Maksymalne obciążenie to aż 210 kg.

Efektywne Chłodzenie

System chłodzenia kontroluje temperaturę wody w **VelusJet**, jak również monitoruje temperaturę otoczenia. Możliwość kontrolowania całego systemu pozwala zmniejszyć w znacznym stopniu koszty operacyjne i pomaga chronić środowisko.

Wydajne Pompy

VelusJet jest wyposażony w dwa niezależnie kontrolowane obrotowe ramiona. Na ramionach zlokalizowane są dysze i dwie niezależnie działające pompy wysokiego ciśnienia. Cechą wyróżniającą **VelusJet** jest jego pierwszorzędna funkcjonalność, która pozwala użytkownikowi, na przykład, precyzyjnie kontrolować intensywność masażu po każdej ze stron oraz stosowanie najbardziej złożonych technik masażu.

Różnorodność typów masażu

Różne rodzaje podstawowych masażu i parametrów pozwalają stworzyć nielimitowaną liczbę spersonalizowanych programów masażu. Programy mogą być przypisane do klientów, korzystających z biblioteki programów.

Różnorodność typów masażu pozwala klientom osiągnąć najwyższy możliwy poziom dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb.

Oferując najwyższy poziom technologiczny, projekt systemu pozwala na przeprowadzanie masażu z boku do środka i odwrotnie. Dzięki systemowi z dwoma pompami, dysze kontrolowane są niezależnie. Urządzenie może być stosowane do terapii jednostronnej lub obustronnej.

Zastosowana technologia umożliwia wykorzystanie technik masażu limfatycznego, które od wielu lat stosowane są przez terapeutów. Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie pozwala użytkownikowi konfigurować masaże z dokładnością do 1 cm. Masaże są projektowane na miarę, spełniając wymagania klienta lub pacjenta.

System umożliwia dostosowanie intensywności ciśnienia jak również szerokości i strefy, wzdłuż której przebiega masaż, nawet w trakcie trwania masażu. Kolejną opcją jest przejście na tryb manualny, nawet w trakcie trwania masażu, aby skoncentrować się na masażu wybranych miejsc.

Panel użytkownika

Intuicyjny, dotykowy panel sterowania może zostać ustawiony w pozycji najbardziej dogodnej z

punktu widzenia użytkownika. Klienci mogą ustawić wygląd panelu, korzystając z dostępnych szablonów lub dostosować panel do swoich potrzeb.

Cechy charakterystyczne:

- niewielkie rozmiary,
- duża powierzchnia,
- wytrzymały projekt,
- rozszerzona funkcjonalność,
- zapasy energii na długi czas użytkowania,
- najsilniejszy system na rynku,
- energooszczędny,
- energooszczędny, zaprojektowany do ciągłego działania,
- ochrona środowiska,
- najwyższe możliwe obciążenie,
- wysoki stopień uniwersalności,
- koncentracja na masażu wybranych miejsc,
- wyróżniająca elastyczność,
- wybór ulubionej muzyki, zapachu,
- proste zarządzanie,
- natychmiastowe wsparcie techniczne.

VELUSJET®

Masaże tematyczne

Technologia dwóch pomp

Niezależnie sterowane ramiona rozpylaczy

Jednostka sterująca z pokrętkiem

Urządzenie klasy IIa

Dodatkowe użycie na kartę

Wyjście audio

Możliwość dalszej rozbudowy

VELUSJET® ADVANCED

Masaże tematyczne

Technologia dwóch pomp

Niezależnie sterowane ramiona rozpylaczy

Jednostka sterująca z pokrętkiem

Urządzenie klasy IIa

Dodatkowe użycie na kartę

Wyjście audio

Możliwość dalszej rozbudowy

Oprogramowanie Jet Center

Zarządzaj liczbą masażu

Funkcja zdalnego sterowania systemem

VELUSJET® PROFESSIONAL

Masaże tematyczne

Technologia dwóch pomp

Niezależnie sterowane ramiona rozpylaczy

Jednostka sterująca z pokrętłem

Urządzenie klasy IIa

Dodatkowe użycie na kartę

Wyjście audio

Oprogramowanie Jet Center

Zarządzaj liczbą masażu

Funkcja zdalnego sterowania systemem

Pojemnościowy panel dotykowy 10"

Biblioteka medyczna (30 masażu tematycznych)

Kontrola punktów spustowych

Śledzenie przebiegu masażu w czasie rzeczywistym

Indywidualne przypisanie programów masowania

Rodzaje masażu

Funkcja masażu	VELUSJET®	VELUSJET® ADVANCED	VELUSJET® PROFESSIONAL
Masaże tematyczne o szerokim spektrum zastosowań			
Masaż karku i ramion			
Masaż			

przeciwbieżny			
Masaż przeciwległy boczny			
Masaż przeciwległy środkowy			
Masaż zygzakowaty			
Masaż zygzakowaty środkowy			
Masaż zygzakowaty boczny			
Masaż okrężny			
Masaż przykręgowy			
Masaż sekcyjny			
Masaż punktowy			
Masaż pulsacyjny			
Masaż tematyczny z możliwością zmiany nacisku lewa/prawa strona			
Masaż wygładzający			
Masaż obustronny			
Masaż limfatyczny			

Informacje:

Liczba dysz: 2
 Szerokość: 1073 mm
 Długość: 2130 mm
 Wysokość: 530 mm
 Zasilanie: 230 V / 50 Hz, oddzielny bezpiecznik 16 A
 Maksymalna masa pacjenta: 210 kg
 Pojemność użytkowa: 330 l
 Masa bez wody: 193 kg
 Klasa wyrobu medycznego: Klasa IIa
 Masa z wodą: 523 kg
 Powierzchnia leża: 1950 × 810 mm
 Możliwość personalizacji strony wejściowej i strony głównej: Tak
 System chłodzenia: Opcjonalnie (woda/powietrze)

Model:

VelusJet - wersja: VelusJet, VelusJet Advanced, VelusJet Professional

Aktywacja dysz: Oddzielna (lewa/prawa)

Ciśnienie hydromasażu: 2 × 7,4 bar

Płynna regulacja ciśnienia za pomocą technologii

FU: Tak

Korpus dyszy wykonany z wysokiej jakości

metal: Tak

Ramiona rozpylaczy wykonane z wysokiej jakości

metal: Tak

Aktywacja rozpylaczy: Oddzielna (lewa/prawa)

Wysokiej jakości podwozie aluminiowe z
mechanizmem jezdny i regulacją wysokości:

Tak

Interfejs LAN: Tak

Interfejs dla systemów rozliczeniowych: Tak

Interfejs dla urządzeń (np. światło i muzyka): Tak

Zintegrowany system grzewczy: Tak

Temperatura wody: 18-40 °C (programowalna)

Maksymalny czas użytkowania: 60 min

Oznakowanie CE: Tak

Funkcja masażu: VELUSJET®

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: Tak