

Miernik nacisku - chwyt szczypcowy

Opis produktu:

Miernik nacisku - chwyt szczypcowy



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Hydrauliczny dynamometr ściskowy Jamar® zapewnia dokładne oraz powtarzalne pomiary siły ścisku (tip, key and palmer). Urządzenie zapamiętuje maksymalną wartość każdego pomiaru do momentu jego wyzerowania. Wynik pomiaru można odczytać w funtach oraz kilogramach. Miernik ścisku- hydrauliczny – maksymalna siła ścisku 50 funtów.

[img-10711-left-large_default]

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Informacje:

Model: