



Dynamometr uniwersalny typu "pchaj - ciągnij"

Opis produktu:

Dynamometr hydrauliczny typu pchaj-ciągnij Baseline® umożliwia **pomiar siły nacisku, ciągu i unoszenia**. Zakresu **pomiaru siły dynamometra** do 500 funtów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Dynamometr uniwersalny typu "pchaj - ciągnij"

Hydrauliczny dynamometr pchaj - ciągnij Baseline® umożliwia **pomiar zakresu siły ciągu, nacisku i unoszenia** do 500 funtów. Analogowy wskaźnik zapamiętuje maksymalną wartość odczytu pomiaru **siły**, aż do momentu wyzerowania urządzenia. **Dynamometr** doskonale nadaje się do wykonywania **pomiarów siły mięśni**, analizy zadań roboczych oraz oceny umiejętności funkcjonalnych (functional capacity evaluation). Bardzo lekki i wygodny w transporcie zestaw zawiera trzy gumowe przystawki o różnych kształtach (zakrzywiona, prosta oraz okrągła), 1 ramię do testów **podciągania** oraz 1 hak mocujący. Urządzenie można stosować wraz z platformą unoszącą (sprzedawana oddzielnie), w celu **przeprowadzenia testów siły nacisku** i umiejętności funkcjonalnych. Produkt jest zgodny z jednoręcznymi oraz oburęcznymi uchwytami **Baseline®** (sprzedawanymi oddzielnie). **Wynik pomiaru siły** można odczytać zarówno w funtach, jak i kilogramach. **Dynamometr** dostarczany jest w małej, ochronnej walizce oraz posiada certyfikat CE. Miernik analogowy – maksymalna wartość pomiaru siły 500 funtów.

Informacje:

Kategoria: Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe

Model: