

Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho / na mokro z kablem



Opis produktu:

Elektroda opaskowa uziemiająca 25, 40 lub 75 cm do pracy na sucho lub na mokro z kablem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda opaskowa uziemiająca z kablem do pracy na mokro lub na sucho

Elastyczne opaskowe elektrody uziemiające o długości 25, 40 lub 75 cm z kablem 1 lub 2 m. Praca z elektrodami możliwa jest również na sucho, bez wcześniejszego namaczania elektrody. Praca na sucho przyczynia się do wydłużenia żywotności produktu oraz poprawia higienę pracy.

Indeks:	Opis:
97-300	Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro 1,5 x 25 cm, z kablem 1 m, wtyk TP 1,5 mm
97-310	Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro 1,5 x 40 cm, z kablem 1 m, wtyk TP 1,5 mm
97-320	Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro 1,5 x 70 cm, z kablem 1 m, wtyk TP 1,5 mm
97-302	Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro 1,5 x 25 cm, z kablem 2 m, wtyk

	TP 1,5 mm
97-312	Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro 1,5 x 40 cm, z kablem 2 m, wtyk TP 1,5 mm
97-322	Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro 1,5 x 70 cm, z kablem 2 m, wtyk TP 1,5 mm

Informacje:

Użycie: wielorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: opaskowe / uziemiające

Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda opaskowa uziemiająca do pracy na sucho/ na mokro z kablem: 97-300 - elektroda 1,5 x 25 CM, Z KABLEM 1 M, WTYK TP 1,5 MM, 97-310 - elektroda 1,5 x 40 CM, Z KABLEM 1 M, WTYK TP 1,5 MM, 97-320 - elektroda 1,5 x 70 CM, Z KABLEM 1 M, WTYK TP 1,5 MM, 97-302 - elektroda 1,5 x 25 CM, Z KABLEM 2 M, WTYK TP 1,5 MM, 97-312 - elektroda 1,5 x 40 CM, Z KABLEM 2 M, WTYK TP 1,5 MM, 97-322 - elektroda 1,5 x 70 CM, Z KABLEM 2 M, WTYK TP 1,5 MM