



Terapia falą uderzeniową - Aplikator emitujący falę kierunkową o średnicy 15 mm

Opis produktu:

Aplikator emitujący falę kierunkową o średnicy 15 mm, głębokość penetracji do 40 mm; do aparatów do terapii falami uderzeniowymi SHOCKMASTER 500.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator emitujący **falę kierunkową** o średnicy 15 mm oraz głębokości penetracji do 40 mm przy ciśnieniu 5 barów. Aplikator do **aparatów** terapii falami uderzeniowymi **SHOCKMASTER 500**.

Zastosowanie aplikatora

- terapia przeciwbólowa w dysfunkcji ścięgien,
- zwapnienia około barkowe,
- ostroga piętowa.

Parametry dla aparatu ShockMaster 500 przy ciśnieniu 5 barów

- 0-40 mm | 0.38 mJ/mm²

Informacje:

Model: