

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna z panelem dotykowym Axelero I Reha

Opis produktu:

Bieżnia rehabilitacyjna **Axelero** z pulpitem dotykowym 7".



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia do rehabilitacji Axelero Reha z pulpitem dotykowym 7"

Profesjonalna **bieżnia medyczna** Axelero spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego o przekątnej 7" sterowanie bieżnią jest bardzo komfortowe i intuicyjne.

Cechy charakterystyczne:

- układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,2 km/h do zadanej prędkości,
- stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu,
- ekran dotykowy 7",
- płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa,
- dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny,
- ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze,
- opcjonalne poręcze pediatryczne,
- intuicyjny panel dotykowy.

Najważniejsze cechy prezentowane na wyświetlaczu:

- możliwość regulacji nachylenia bieżni 0 do 25% (0 do 14 stopni)
- prędkość biegu 0,2-25 km/h,
- spalone kalorie,
- czas ćwiczenia max 120 minut,
- pokonany dystans,
- START/STOP.

Programy:

- możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, 16 programów zdefiniowanych przez użytkownika,
- ćwiczenia zdefiniowane, 16 gotowych programów + trening wysiłkowy: Balke, Costill, Balke Modified, Balke Ware, Bruce, Bruce Modified, Gander Skinner, USAFSAM, USAFSAM 3.0, Weber,

Dane techniczne:

Zakres prędkości pasa [km/h]:	0,2 do 25
Dokładność regulacji prędkości pasa [km/h]:	0,1
Zakres regulacji pochylenia:	0 do 25% (0 do 14°)
Dokładność regulacji kąta uniesienia [°]:	0,5
Długość części użytkowej pasa [mm]:	1400
Szerokość części użytkowej pasa [mm]:	520
Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego [mm]:	100
Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta [kg]:	200
Warunki zasilania urządzenia [V/Hz]:	230/50, 10A
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B
Masa urządzenia [kg]:	200
Wymiary [mm]:	2170 x 730 x 1500 (do 1850)
Moc silnika [kW]:	2,2
Wymiary do transportu [mm]:	2200 x 750 x 600

Informacje:

Model: