



Elastyczne czujniki Nonin wielokrotnego użytku

Opis produktu:

Zestaw **czujników** wielokrotnego użytku dostępny w różnych rozmiarach.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw elastycznych **czujników** firmy Nonin wielokrotnego użytku w różnych rozmiarach. Opakowanie zawiera 24 sztuki.

Dane charakterystyczne

- Zestaw o rozmiarze: 7,5 - 12,5 mm (mały)
- Zestaw o rozmiarze: 10 - 19 mm (średni)
- Zestaw o rozmiarze: 12.5 - 26.5 mm (duży)

Indeks	Opis
95-720	Elastyczny czujnik SpO2 Nonin, 7.5 - 12.5 mm (mały), opakowanie 24 szt.
95-730	Elastyczny czujnik SpO2 Nonin, 10 - 19 mm (średni), opakowanie 24 szt.
95-740	Elastyczny czujnik SpO2 Nonin, 12.5 - 26.5 mm (duży), opakowanie 24 szt.

Informacje:

Model:

Nonin czujniki wielokrotnego użytku: 95-720 - 7,5
- 12,5 mm (mały), 95-730 - 10 - 19 mm (średni),
95-740 - 12,5 - 26,5 mm (duży)