


Elektrody barowe ze stali nierdzewnej

Opis produktu:

Elektrody barowe ze stali nierdzewnej. Długość przewodu ekranowego 2m, złącze DIN 5pin oraz 2xTP i 3xTP.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody barowe ze stali nierdzewnej posiadają długość przewodu ekranowego 2m, złącze DIN 5pin. Rejestracja lub stymulacja za pomocą sensorycznej **elektrody** barowej zapewnia optymalne wyniki, ponieważ chroni badanie przed zewnętrznymi artefaktami. Dwa stalowe dyski o średnicy 10 mm zamocowane są w wysokiej jakości uchwycie POM-C w rozstawie 30 mm.

Elektrody barowe opcje

Indeks	Opis
67-100	Elektroda barowa odbiorcza z odłączanym uchwytem i kablem ekranowym 2m, wtyk 5 PIN DIN, rozstaw 30 mm
67-102	Elektroda barowa stymulująca z odłączanym uchwytem i kablem ekranowym 2m, wtyk 5 PIN DIN, rozstaw 30 mm
67-110	Elektroda barowa odbiorcza z odłączanym uchwytem i kablem ekranowym 2m, wtyk 5 PIN DIN, rozstaw 23 mm
67-112	Elektroda barowa stymulująca z odłączanym uchwytem i kablem ekranowym 2m, wtyk 5 PIN DIN, rozstaw 23 mm
67-103	Elektroda barowa z odłączanym uchwytem i kablem ekranowym 2m, wtyk 2xTP, rozstaw 30 mm

67-105	Elektroda barowa z odłączanym uchwytem i kablem ekranowym 2m, wtyk 3xTP, rozstaw 30 mm
--------	---

Informacje:

Użycie: wielorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: barowe
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektrody barowe ze stali nierdzewnej: 67-100 Odbiorcza, rozstaw 30 mm, wtyk 5 PIN DIN, 67-102 Stymulująca, rozstaw 30 mm, wtyk 5 PIN DIN, 67-110 Odbiorcza, rozstaw 23 mm, wtyk 5 PIN DIN, 67-112 Stymulująca, rozstaw 23 mm, wtyk 5 PIN DIN, 67-103 rozstaw 30 mm, wtyk 2xTP, 67-105 rozstaw 30 mm, wtyk 3xTP