

Bieżnia Woodway 4Front



Opis produktu:

Bieżnia 4Front to nie tylko **bieżnia**, to zobowiązanie do zapewnienia użytkownikom **bieżni Woodway** najbardziej innowacyjnego, najdłużej działającego i najwygodniejszego rozwiązania w zakresie bieżni. **4Front** jest efektem wieloletnich doświadczeń Woodway'a w produkcji **bieżni**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

4Front jest to następna generacja w długiej linii produktów, które charakteryzują się **wyjątkowym komfortem** i **wszechstronnością** dzięki opatentowanej przez **Woodway** powierzchni tocznej **Slat Belt**. Model **4Front** został zaprojektowany tak, aby naśladować uczucie biegania na zewnątrz i zapewnić użytkownikowi dynamiczny i najzdrowszy trening za każdym razem.

Bieżnia Woodway 4Front

Cechy charakterystyczne:

- opatentowany Woodway Slat-belt System składający się z **60 pojedynczych pasów**,
- powierzchnia biegowa **157x55** cm wykonana z **wulkanizowanej gumy** o twardości **38-43**,
- system napędowy: **114 precyzyjnych łożysk kulkowych** z 12 prowadnicami rolkowymi (tolerancja boczna 4 mm),
- silnik napędowy: indukcyjny, 2 KM w trybie ciągłym (szczyt 5 KM),
- wzniesienie bezstopniowe: 0-15%,
- pomiar rytmu pracy serca; sygnał kodowany/niekodowany,
- **magnes zatrzymania awaryjnego** i smycz bezpieczeństwa,
- tryb dynamiczny/ ręczny bezsilnikowy- możliwość zwolnienia blokady pasa bieżni,

- **pomiar tętna** na każdym urządzeniu obsługującym bezprzewodowy protokół ANT+ ,
- zasilanie poprzez port USB,
- dotykowe czujniki umieszczone na poręczach umożliwiające pomiar rytmu pracy serca.

Technologia Taśm Slat Belt Technology

Bieżnie marki **Woodway** wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązanie, w którym pasy **bieżni** składają się z licznych indywidualnych listew **amortyzujących**, które, jak udowodniono naukowo - redukują szkodliwe wstrząsy w stawach, mięśniach i tkance łącznej.

Niższe koszty utrzymania bieżni Woodway 4Front

Wiele cech, które sprawia, że bieżnie **Woodway** są bardziej komfortowe, sprawia również że są one bardziej wytrzymałe, co skutkuje mniejszą potrzebą konserwacji i/lub wymiany części.

W przeciwieństwie do tradycyjnych **bieżni** z powierzchnią taśmową, bieżnie **Woodway** posiadają opatentowaną powierzchnię biegową wykonaną z **gumy wulkanizacyjnej**. Dzięki czemu bieżnia może wytrzymać około **250 000 km**, czyli około 10x dłużej niż pas przeciętnej **bieżni taśmowej**.

Każda bieżnia została zaprojektowana tak, aby tarcie występujące podczas biegu zmniejszyć do minimum, co skutkuje pasem, który nigdy nie będzie wymagał regulacji, woskowania i przewracania się podkładu, ponieważ takiego nie ma.

Oprócz **mniejszego zużycia komponentów**, unikalna konstrukcja pozwala na większą wydajność urządzenia, dzięki czemu bieżnia zużywa około **50% mniej energii elektrycznej** niż standardowa taśmowa bieżnia.

Połączenie wytrzymałości i oszczędności energii elektrycznej skutkuje niższym całkowitym kosztem posiadania i krótszym czasem przestoju niż w przypadku **konwencjonalnych bieżni**.

Proponowane opcje panelu sterującego 4Front

Quick Set Display

- panel umożliwiający ustawienie pożądanej prędkości i wzniesienia za pomocą klawiatury numerycznej lub poprzez stopniowe zwiększanie tych parametrów przyciskiem +/-
- Ekran LED monitorujący prędkość, wzniesienie, dystans, czas oraz tętno
- Port USB umożliwiający eksport danych z sesji treningowej oraz umożliwiający ładowanie telefonu komórkowego
- Komunikacja urządzenia poprzez protokół CSAFE
- Połączenie Bluetooth dla aplikacji mobilnych takich jak RunSocial

ProSmart Touchscreen 10,1"

- Gotowe sesje treningowe, nastawione na realizację konkretnych założeń treningowych użytkownika z opcją doboru poziomu zaawansowania – programy SmartCoach
- Opcje rozrywki pozwalające na tryb wirtualnej rzeczywistości oraz uruchamianie gier biegowych
- Możliwość przeglądania i strumieniowego przesyłania danych
- Opcja treningów konfigurowanych przez użytkownika

- Ekran Prosmart pozwala na personalizację kolorów, logo oraz motywów wyświetlacza podczas treningu
- Oprogramowanie ProSmart przechwytuje dane w ciągu milisekundy, co pozwala na bardziej wiarygodną widoczność pomiarów parametrów treningowych
- Programy Smart Coach Guided programs śledzą w 4 lub 6 tygodniowych cyklach progresję użytkownika w programach treningowych.
- Strona internetowa dla klubu umożliwiającą kontrolę zapotrzebowania na usługi serwisowe, prewencyjne konserwacje i monitorowanie zużycia bieżni w czasie.

Dane techniczne bieżni Woodway 4Front:

powierzchnia pasa biegowego [cm]:	55 x 157
maksymalna waga użytkownika [kg]:	podczas spaceru: 360podczas biegu: 180
typ pasa:	60 indywidualnych listew
powierzchnia biegowa:	amortyzowana, gumowa
Zasilanie [V, Hz, A]:	220-240, 50/60, 16 (wymagany dedykowany obwód)
waga bieżni [kg]:	200
wymiary szerokość x długość x wysokość [cm]	89 x 183 x 163
pomiar tętna:	tak (kodowany/niekodowany)
RFID:	opcjonalnie
port USB:	tak
wyświetlacz:	LED
odczyty:	prędkość / kalorie / dystans / czas / tętno
gwarancja:	7 lat na ramę5 lat na funkcjonowanie pasa bieżni3 lata na wszystkie komponenty nie podlegające sile tarcia

Informacje:
Model:

Woodway 4FRONT: Quick Set Display, ProSmat Touchscreen 21"