

Jednorazowe uniwersalne elektrody EKG

Opis produktu:

Elektroda jednokrotnego użytku do **badania EKG**. Przeznaczona do badań wysiłkowych, wykonywanych na OIOM-ie, SOR oraz wszędzie tam, gdzie wskazany jest monitoring kardiologiczny. Opakowanie zawiera 50 szt.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe uniwersalne elektrody EKG

Zalecana do stosowania w trakcie badań dzieci i dorosłych. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta, łatwa do założenia w trudno dostępnych miejscach. Zastosowany materiał umożliwia swobodne oddychanie skóry.

Index	Parametry	Właściwości	Zdjęcie	Ilość szt. w o
-------	-----------	-------------	---------	----------------------

				pak owa niu
EK-S 44 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • kształt: prostokątna • rozmiar: 44 x 30 mm	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • nie zawiera latexu i PVC		50
EK-S 45 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • kształt: okrągła z wypustką • rozmiar: 45 x 42 mm (średnica 42 mm)	• elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, • hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała, • ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta, • nie zawiera latexu i PVC,		50
EK-S 50 NWSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: włóknina perforowana • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • kształt: okrągła • rozmiar: średnica 50 mm	• elastyczna • hypoalergiczny klej akrylowy gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 50 P	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: ciekły • czujnik: Ag/AgCl • kształt: okrągła • rozmiar: średnica 50 mm	• elastyczna • hypoalergiczny klej akrylowy gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 50 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl • kształt: okrągła • rozmiar: średnica 50 mm	• elastyczna • hypoalergiczny klej akrylowy gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta • nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 55 PSG	• typ: jednokrotnego użycia, niesterylna • materiał bazowy: pianka polietylenowa • żel: stały • czujnik: Ag/AgCl	• elastyczna • hypoalergiczny klej akrylowy gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała • ergonomiczny kształt ułatwia		50

	- kształt: okragła - rozmiar: średnica 55 mm	- aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta - nie zawiera lateksu i PVC		
EK-S 56 P	- typ: jednokrotnego użycia, niesterylna - materiał bazowy: pianka polietylenowa - żel: ciekły - czujnik: Ag/AgCl - kształt: prostokątna - rozmiar: 55 x35 mm	- elastyczna - hypoalergiczny klej akrylowy gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta - nie zawiera lateksu i PVC		50
EK-S 55 P	- typ: jednokrotnego użycia, niesterylna - materiał bazowy: pianka polietylenowa - żel: ciekły - czujnik: Ag/AgCl - kształt: okragła - rozmiar: średnica 55 mm	- elastyczna - hypoalergiczny klej akrylowy gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta - nie zawiera lateksu i PVC		30

Informacje:

Użycie: jednorazowe

Kategoria: Elektrody

Rodzaj elektrod EKG: Uniwersalne

Model:

Elektrody EKG Uniwersalne: EK-S 44 PSG - 44x30 mm, żel stały, pianka polietylenowa, EK-S 45 PSG - 45x42 mm, żel stały, pianka polietylenowa, EK-S 50 NWSG- średnica 50 mm, żel stały, perforowana włóknina , EK-S 50 P - średnica 50 mm, żel ciekły, pianka polietylenowa , EK-S 50 PSG - średnica 50 mm, żel stały, pianka polietylenowa , EK-S 55 PSG - średnica 55 mm, żel stały, pianka polietylenowa , EK-S 56 P - 55x35 mm, żel ciekły, pianka polietylenowa , EK-S 55 P - średnica 55 mm, żel ciekły, pianka polietylenowa , EK-S 48 PSG - 57 X 34 mm, żel stały, pianka polietylenowa